



RoHS対応

ERON®

T-SLOT NUTS

No.E-402



Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5


表面処理 黒染め

●ネジ穴が貫通しております。



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	ネジ径(並目)	A±0.3	B	C	D	E	質量g	価格
32559	TNM1210K	12	M10×1.5	11.5	17.5	6.4	12.7	22	27	360
28548	TNM1412K	14	M12×1.75	13.5	22.2	8.5	15.8	29	51	450
28402	TNM1612K	16	M12×1.75	15.3	25.4	8.5	15.8	29	63	470
32560	TNM1614K	16	M14×2	15.3	25.4	8.5	15.8	29	59	520
41070	TNM1812K	18	M12×1.75	17	28.6	11.1	19.1	32	102	690
32561	TNM1814K	18	M14×2	17	28.6	11.1	19.1	32	96	720
17179	TNM1816K	18	M16×2	17	28.6	11.1	19.1	32	89	760
26705	TNM2012K	20	M12×1.75	19.5	31.8	11.9	19.1	32	121	920
32562	TNM2016K	20	M16×2	19.5	31.8	11.9	19.1	32	108	950
32563	TNM2018K	20	M18×2.5	19.5	31.8	11.9	19.1	32	100	990
26710	TNM2212K	22	M12×1.75	21.5	36.0	14.2	25.4	38	210	1,170
15074	TNM2412K	24	M12×1.75	23.5	38.2	14.2	25.4	38	232	1,300



RoHS対応

ERON®


T-SLOT NUT MATERIALS

No.E-402Z

Tナット材料

材質 S45C

●焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあげられます。



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	A±0.3	B	C	D	E	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
31299	TNZ10	10	9	14.3	6.4	12.7	22	26	220	190
31300	TNZ12	12	11.5	17.5	6.4	12.7	22	32	240	210
31301	TNZ14	14	13.5	22.2	8.5	15.8	29	64	270	230
31302	TNZ16	16	15.3	25.4	8.5	15.8	29	73	310	260
31303	TNZ18	18	17	28.6	11.1	19.1	32	112	390	320
31304	TNZ20	20	19.5	31.8	11.9	19.1	32	128	490	420
31305	TNZ22	22	21.5	36	14.2	25.4	38	223	730	610
31306	TNZ24	24	23.5	38.2	14.2	25.4	38	239	840	700
31307	TNZ26	26	24.9	41.3	15.8	25.4	45	309	1,010	840
31308	TNZ28	28	26.5	41.3	17.5	28.6	51	403	1,270	1,050

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) / Tナット材料

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引