



RoHS対応

ERON®

CLAMPING BARS

No.E-458

クランプバー


材質 S45C-D

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

●B型:長穴タイプ

[R, Δ]



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	質量kg	価格
38793	CB05050B	M 5	50	15	10	10	13	5.5	0.05	1,110
38794	CB06050B	M 6	50	16	12	10	13	7	0.07	1,110
38795	CB06060B	M 6	60	16	12	12	17	7	0.07	1,320
38796	CB08050B	M 8	50	22	12	12	12	9	0.09	1,150
38797	CB08060B	M 8	60	22	12	12	18	9	0.10	1,280
38798	CB08080B	M 8	80	22	12	15	22	9	0.14	1,490
38799	CB10060B	M10	60	25	16	14	16	11	0.15	1,280
38800	CB10080B	M10	80	25	16	14	22	11	0.21	1,490
38801	CB10100B	M10	100	25	16	20	28	11	0.26	1,770
38802	CB12080B	M12	80	32	25	16	20	13	0.42	2,030
38803	CB12100B	M12	100	32	25	20	28	13	0.53	2,390
38804	CB12125B	M12	125	32	25	25	32	13	0.67	2,810
38805	CB16100B	M16	100	50	25	24	24	18	0.85	2,610
38806	CB16125B	M16	125	50	25	26	32	18	1.00	2,890
38807	CB16160B	M16	160	50	30	34	42	18	1.64	3,690
38808	CB20100B	M20	100	50	30	22	24	22	0.96	2,710
38809	CB20125B	M20	125	50	30	28	30	22	1.22	3,070
38810	CB20160B	M20	160	65	38	34	44	22	2.68	4,850
38811	CB24125B	M24	125	65	38	28	30	26	2.32	3,940
38812	CB24160B	M24	160	65	38	36	38	26	2.63	4,450