

RoHS対応

ERON®

PRESSURE BRIDGES

No.E-432



プレスクランプ

材質 S45C


熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

●プレスクランプ用ナットとセットで御使用ください。




使用例



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合ボルト(並目)	A	B	C	D	質量kg	1個価格
38231	BT412-1690	M12×1.75	40	22	16	14	0.07	2,590
38232	BT516-1690	M16×2	40	28	20	18	0.10	2,750



RoHS対応

ERON®

NUTS



No.E-433

プレスクランプ用ナット

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め



使用例



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C(並目)	質量kg	1個価格
38233	EN412-117	19	18	M12×1.75	0.02	970
38234	EN516-117	24	21	M16×2	0.04	1,270

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引