



RoHS対応

NBK®

THRUST PADS


No.E-533

## スラストパッド(STP)

材質 SUM22L

熱処理 浸炭焼入HRC50~60


- グラブスクリュー (SGT) とセットでご使用ください。
- ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- 5°まで傾きます。



## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D <sup>H12</sup>	E	F	適合グラブスクリュー	質量g	価格
12548	STP-12	12	7	10	4.6	4	2.5	SGT-M 6	4	480
12549	STP-16	16	9	12	6.1	5	4	SGT-M 8	4	520
12550	STP-20	20	11	15	8.1	6	5	SGT-M10	17	600
12551	STP-25	25	13	18	8.1	7	6	SGT-M12	33	710
12552	STP-32	32	15	22	12.1	7.5	7	SGT-M16	59	1,140
12553	STP-40	40	16	28	15.6	8	9	SGT-M20	105	1,620

## 使用例



- グラブスクリューSGTとスラストパッドSTPの組みつけ方法  
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。組みつけは手の力で充分です。ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引