



RoHS対応

ERON®

TWIN THREADED STUDS

No.E-328



異径スタッド

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

使用例



仕様・価格表

1本価格

オーダーNo.	No.	A(並目)	B(並目)	C	D	E	F	G	質量g	価格
26817	ISD0812	M 8×1.25	M12×1.75	30	12	18	3	2	22	1,550
26818	ISD1216	M12×1.75	M16×2	42	18	24	3	2	55	1,700

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引



RoHS対応

ERON®

CONTERSUNK SCREWS


No.E-697

皿ビス

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め



仕様・価格表

1本価格

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	質量g	価格
38326	11408-BM4×10	M 4×0.7	10	8	1	0.9	1	80
38327	11408-BM4×14	M 4×0.7	14	8	1	0.9	1	80
38328	11408-BM4×16	M 4×0.7	16	8	1	0.9	2	80
38330	11408-BM6×14	M 6×1.0	14	11	1.6	1.8	3	95
38331	11408-BM6×20	M 6×1.0	20	11	1.6	1.8	5	95
38332	11408-BM6×25	M 6×1.0	25	11	1.6	1.8	5	95
38329	11408-BM8×16	M 8×1.25	16	16	1.6	1.8	6	95
38333	11408-BM8×20	M 8×1.25	20	14	2.0	2.5	7	95