

RoHS対応 サイズ追加

ERON® AMF®


PIN-END U-CLAMPS

No.E-449

ピンエンドU型クランプ

材質 S45C

表面処理 焼付塗装



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンベース

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	質量kg	価格
15982	UE08M100	M 8	9	100	15	30	12	34.5	18	0.22	4,210
15983	UE10M125	M10	11	125	20	30	16	41.5	24	0.35	4,490
15984	UE14M160	M12・M14	14	160	25	40	20	52	30	0.75	5,890
15985	UE14M200	M12・M14	14	200	25	40	20	52	30	0.95	6,160
15986	UE18M200	M16・M18	18	200	30	50	24	64	36	1.4	8,410
15987	UE18M250	M16・M18	18	250	30	50	24	64	36	1.75	10,100
15988	UE22M250	M20・M22	22	250	40	60	30	76	45	2.7	14,300
15989	UE22M315	M20・M22	22	315	40	60	30	76	45	3.4	17,100
95983	UE30M315	M30	33	315	50	80	45	101.5	56	5.7	30,000
95984	UE30M400	M30	33	400	50	80	45	101.5	56	7	39,000

使用例

