



RoHS対応

ERON®

ADJUSTABLE HEEL PINS


No.E-955

ヒールボルト

材質 SUM22

熱処理 焼入HRC40~45


表面処理 黒染め



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	質量g	価格
38623	HBT04040	M 4×0.7	26	40	5	4	4	7	4	5	600
38624	HBT05050	M 5×0.8	36	50	5	4	5	8	5	10	600
38625	HBT06050	M 6×1.0	35	50	5	5	6	10	6	15	610
38626	HBT08050	M 8×1.25	34	50	5	6	8	13	8	28	760
38627	HBT10052	M10×1.5	33.5	52	5	7	10	17	10	42	870
38628	HBT10062	M10×1.5	43.5	62	5	7	10	17	10	50	870
38629	HBT12065	M12×1.75	43.5	65	5	10	12	19	14	78	1,240
38630	HBT12090	M12×1.75	73.5	90	5	10	12	19	14	99	1,240
38631	HBT16092	M16×2	68.5	92	5	12	16	24	24	170	1,430
38632	HBT16117	M16×2	93.5	117	5	12	16	24	24	205	1,430
38633	HBT20095	M20×2.5	68.5	95	5	15	20	30	32	285	2,000
38634	HBT20120	M20×2.5	93.5	120	5	15	20	30	32	335	2,280

使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引