



RoHS対応



ERON®

STAINLESS FLANGED NUTS

No.E-403S

## フランジナット(SUS)

材質 SUS316



## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ネジ径(並目)	A	B	C	D	質量g	価格
38876	FNM0004S	M 4×0.7	10	6	7	1.5	3	3,610
38877	FNM0005S	M 5×0.8	13	8	8	1.5	5	3,610
38878	FNM0006S	M 6×1.0	14	10	10	2	10	3,610
38879	FNM0008S	M 8×1.25	18	12	13	2.5	14	3,860
38880	FNM0010S	M10×1.5	22	14	17	3	20	4,450
38881	FNM0012S	M12×1.75	25	18	19	3	35	5,140
38882	FNM0016S	M16×2	30	24	24	3	60	6,750

1個価格



RoHS対応



ERON®

STAINLESS SPHERICAL FLANGED NUTS

No.E-425S

## 球面フランジナット(SUS)

材質 SUS316



## 参照ページ

球面座金



P.528 ▶

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ネジ径(並目)	A	B	C	D	E	球面部	質量g	価格
38883	SFNM06S	M 6×1.0	14	10.3	7	2	10	R16	12	4,250
38884	SFNM08S	M 8×1.25	18	13.7	9.5	2.5	13	R20	15	5,100
38885	SFNM10S	M10×1.5	22	17.1	12	3	17	R25	25	5,500
38886	SFNM12S	M12×1.75	25	20	15	3	19	R32	40	6,310

1個価格

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引