

RoHS対応


ERON®

STAINLESS FLAT WASHERS

No.E-418S

平ワッシャー(SUS)


材質 SUS316



仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	質量g	価格
38859	WF05S	M 5	5.5	12	2	2	1,540
38860	WF06S	M 6	6.5	16	2.5	3	1,580
38861	WF08S	M 8	8.5	20	2.5	5	1,670
38862	WF10S	M10	10.5	25	3	7	1,840
38863	WF12S	M12	12.5	30	3.5	16	2,020



RoHS対応


ERON®

STAINLESS SLIT WASHERS

No.E-308S

ジグ用割り座金(SUS)

材質 SUS316



仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	質量g	価格
38872	JW0625S	M 6	25	7	5	15	3,700
38873	JW0825S	M 8	25	9	6	18	3,820
38874	JW1030S	M10	30	11	7	25	4,110
38875	JW1235S	M12	35	13	8	45	5,510

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引