



RoHS対応




DRILL PRESS VISES

No.E-103

## 中型ボール盤用ベタバイスA型

- 可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締め付けにも充分耐え得るよう設計してあります。
- 本体及び可動体にはFC250を使用し強力作業にも破損致しません。
- 底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。



### ■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A 75	195	64	41	23	77	130	30	143	116
A100	227	76	49.5	26.5	100	151	35	171	145
A125	268	91	57	34	125	185	38	218	171
A150	302	100	62	38	150	213	38	240	193

No.	J	K	L	M	N	O	P
A 75	83	23.5	12	10	90	12.5	φ16-8山/吋29°
A100	110	23.5	16	10	100	16	φ19-6山/吋29°
A125	138	34	14	12	110	16	φ19-6山/吋29°
A150	164	42	14	13	120	16	φ19-6山/吋29°

### ■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	口巾	口深	口開	質量kg	価格
00483	A 75	83	23	77	3.1	8,400
00484	A100	110	26.5	100	4.8	10,100
00485	A125	138	34	125	8.1	12,900
00486	A150	164	38	150	10.5	17,700

### ■部品価格表

#### 口金(2枚1組)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
A 75	30964	A 75-JA	2,070
A100	30965	A100-JA	2,070
A125	30966	A125-JA	2,070
A150	30967	A150-JA	2,070

#### スピンドル

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
A 75	43919	A 75-SP	2,530
A100	43920	A100-SP	2,530
A125	43921	A125-SP	2,530
A150	43922	A150-SP	2,530

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング  
エレメントクランプ  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引