

RoHS対応

ERON®


LOCK-TIGHT DOUBLE CLAMP VISES

No.E-675


# ロックタイトダブルクランプバイス

付属品 標準ガイドブロック (2個1組) 適合溝巾 18mm…1組  
 ハンドル…1本  
 シングルクランプタイプ用組替え部品…1式

### ●ダブルクランプタイプ



### ●シングルクランプタイプ



- 出荷時はダブルクランプタイプです。
- 2個のワークを同時に素早くクランプできます。
- 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。
- ロックタイト浮上防止機構により、締付時のワークの浮上りを抑えます。
- 標準付属の部品の組替えにより、シングルクランプタイプにできます。
- 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。



▲ロックタイト浮上防止機構

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリングエレメント

クランピングパーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

### ■サイズ表

| No.      | A   | B  | C   | D   | E    | F  | G      | H  | I  | J | K  |
|----------|-----|----|-----|-----|------|----|--------|----|----|---|----|
| LTM100WL | 385 | 57 | 104 | 101 | 32   | 48 | 0-70.5 | 14 | 12 | 6 | 18 |
| LTM150WL | 520 | 73 | 154 | 151 | 44.2 | 53 | 0-103  | 14 | 17 | 6 | 18 |

| No.      | L | M     | N     | O          | P | Q  | R    | S   | T(並目)   | U     | V      |
|----------|---|-------|-------|------------|---|----|------|-----|---------|-------|--------|
| LTM100WL | 7 | 75.5  | 192.5 | 108.5-62.5 | 6 | 14 | 67   | 86  | M8×1.25 | 167.5 | 27-189 |
| LTM150WL | 7 | 100.5 | 260   | 136.5-66.5 | 6 | 19 | 85.5 | 130 | M8×1.25 | 259   | 53-259 |

### ■仕様・価格表

| オーダーNo. | No.      | □巾  | □開        | □深   | 標準ガイドブロック巾 | 締付力kN | 質量kg | 価格      |
|---------|----------|-----|-----------|------|------------|-------|------|---------|
| 56973   | LTM100WL | 101 | 70.5(189) | 32   | 18         | 15    | 17   | 276,000 |
| 58038   | LTM150WL | 151 | 103(259)  | 44.2 | 18         | 20    | 41   | 404,000 |

※□開の( )寸法は、シングルクランプタイプとして使用時。


### ■□開きの増大

□金位置の取替えにより、大きな□開きが得られます。

#### ◆□金の取替位置による□開き

| LTM100WL | 0~70.5 | 97~167.5 | 131~201.5 | 242~383 |
|----------|--------|----------|-----------|---------|
| LTM150WL | 0~103  | 130~231  | 169~270   | 312~518 |

#### ◆□金の取替方法



### ■部品・特別付属品(次のページをご覧ください) 参照ページ

