

RoHS対応

ERON®


MOLD VISES

PAT.P No.E-701

モールドバイス

付属品 標準取付ボルトセット (2組 1セット) 適合 T 溝巾 18mm... MBV150:2 セット、MBV200:3 セット
標準ガイドブロック (2個 1組) 適合溝巾 18mm... 1組
ハンドル... 1本

- 金型プレートの加工に最適です。
- 口開きが大きく、早送り機構となっております。
- 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(当社比)。
- 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
- 摺動面は火炎焼入れにより耐摩耗性が抜群です。
- 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。



■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q(並目)	R	S	T
MBV150	594	84	350	118	45-100	172	105	67	156	50	100	50	122	122	-	120	M8X1.25	0.035	0.015	0.02
MBV200	743	104	450	146	45-100	172	105	67	208	50	110	65	150	200	100	168	M12X1.75	0.050	0.015	0.03

■仕様・価格表

No.	口巾	口深	口開	標準ガイドブロック巾	締付力 kN	質量kg	MBV			MBV-G(並列仕様)		
							オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格
MBV150	154	67	350	18	20	65	52070	MBV150	188,000	52072	MBV150G	206,000
MBV200	206	67	450	18	20	82	52071	MBV200	293,000	52073	MBV200G	311,000

※締付トルクは80N・m以内でご使用下さい。

※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。

追加並列品はお受けできませんのでご了承ください。



■ハンドル/仕様・価格表

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
全機種	62731	MBV150-HN	4,590

■参照ページ


ガイドブロック



P.676

■並列品のご注文について(A・Bを何台でも0.02以内に揃えます)

並列仕様品(末尾記号G)をご注文下さい。
ご注文の際、ご使用機械の溝巾をご連絡下さい。
並列仕様品は新規ご購入の場合のみ製作可能です。



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリングエレメント

クランプングパーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引