



RoHS対応

ERON®

No.E-932

FOOT JAWS



## フットジョー

材質 SCM440


熱処理 焼入HRC50-56

表面処理 ツメ:黒染め

- ワークの5面加工に便利です。
- ワーク捨て座部分を確実にクランプします。
- ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適しています。



## 使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ローケータイング  
エレメントクランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

## ■共通サイズ

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
FOJ100(BS,GS)	102	45	27	42	3	17.5	5	27	60	21	85	8.5	14	11
FOJ125(BS,GS)	125	50	27	45	5	18	5	30	75	25	52	10.5	14	11
FOJ150(BS,GS)	150	60	27	55	5	18	5	35	90	30	64.5	10.5	14	13

## ■仕様・価格表

2個1組

オーダーNo.	No.	O	P	Q	R	S	T	U	適合バイス	質量kg	価格
66183	FOJ100BS	2	7	7	2	0.8	0.75	1.5	LTCV100、LTCV100H、 LTFV100Q、LT5AU-100F(M)	0.9	36,300
66184	FOJ100GS	5	15	15	8	1.5	0.8	1.5	LTCV100、LTCV100H、 LTFV100Q、LT5AU-100F(M)	0.9	36,300
64412	FOJ125BS	2.5	6.25	6	2	0.8	1.5	2	LTCV125、LTCV125H、LTFV125Q、 LTFH125Q	1.2	41,800
64413	FOJ125GS	4.75	13.75	15/14	8	2	2	2	LTCV125、LTCV125H、LTFV125Q、 LTFH125Q	1.2	41,800
66185	FOJ150BS	2	7	6	2	0.8	1.5	2	LTCV160、LTCV160H、LTFV150Q、 LTFH150Q	1.8	47,300
66186	FOJ150GS	4.5	14.5	14	8	2	2	2	LTCV160、LTCV160H、LTFV150Q、 LTFH150Q	1.8	47,300

## ■交換ツメ/仕様・価格表

2個1組

適合口金	Bタイプ(鉄系ワーク用)				Gタイプ(非鉄系ワーク用)			
	オーダーNo.	No.	質量kg	価格	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
FOJ100(BS,GS)	66190	FOJ100B	0.14	24,200	66192	FOJ100G	0.14	24,200
FOJ125(BS,GS)	64414	FOJ125B	0.15	27,500	64415	FOJ125G	0.15	27,500
FOJ150(BS,GS)	66191	FOJ150B	0.20	30,800	66193	FOJ150G	0.20	30,800