

GSX2C-2.5D

GSX MILL 2枚刃 2.5D

GSX MILL Two Flutes 2.5D



工具材料

コーティング

ねじれ角


ギャッシュランド

シャンク径許容差

外径範囲

●生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。刃先はギャッシュランドタイプです。

This end mill can be done from wet milling in raw materials to high-speed dry milling in hardened materials.



LIST 9170

オーダ方法

商品記号

切削条件 Milling Condition ▶▶B-215

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

商品記号 CODE	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSX20020C-2.5D	0.2	0.5	40	4	●	4,280
GSX20030C-2.5D	0.3	0.8	40	4	●	3,740
GSX20040C-2.5D	0.4	1	40	4	●	4,110
GSX20050C-2.5D	0.5	1.3	40	4	●	2,080
GSX20060C-2.5D	0.6	1.5	40	4	●	3,160
GSX20070C-2.5D	0.7	1.8	40	4	●	3,490
GSX20080C-2.5D	0.8	2	40	4	●	1,980
GSX20090C-2.5D	0.9	2.3	40	4	●	3,400
GSX20100C-2.5D	1	2.5	40	4	●	1,850
GSX20110C-2.5D	1.1	2.8	40	4	●	4,350
GSX20120C-2.5D	1.2	3	40	4	●	2,090
GSX20130C-2.5D	1.3	3.3	40	4	●	4,350
GSX20140C-2.5D	1.4	3.5	40	4	●	4,350
GSX20150C-2.5D	1.5	3.8	40	4	●	1,850
GSX20160C-2.5D	1.6	4	40	4	●	4,350
GSX20170C-2.5D	1.7	4.3	40	4	●	4,350
GSX20180C-2.5D	1.8	4.5	40	4	●	2,090
GSX20190C-2.5D	1.9	4.8	40	4	●	4,350
GSX20200C-2.5D	2	5	40	4	●	1,850
GSX20210C-2.5D	2.1	5.3	40	4	●	4,350
GSX20220C-2.5D	2.2	5.5	40	4	●	4,350
GSX20230C-2.5D	2.3	5.8	40	4	●	4,350
GSX20240C-2.5D	2.4	6	40	4	●	4,350
GSX20250C-2.5D	2.5	6.3	40	4	●	1,850
GSX20260C-2.5D	2.6	6.5	40	4	●	5,140
GSX20270C-2.5D	2.7	6.8	40	4	●	5,140
GSX20280C-2.5D	2.8	7	40	4	●	5,140
GSX20290C-2.5D	2.9	7.3	40	4	●	5,140
GSX20300C-2.5D	3	7.5	45	6	●	2,350
GSX20310C-2.5D	3.1	7.8	45	6	●	5,230
GSX20320C-2.5D	3.2	8	45	6	●	5,230
GSX20330C-2.5D	3.3	8.3	45	6	●	5,230
GSX20340C-2.5D	3.4	8.5	45	6	●	5,230
GSX20350C-2.5D	3.5	8.8	45	6	●	4,150
GSX20360C-2.5D	3.6	9	45	6	●	5,230
GSX20370C-2.5D	3.7	9.3	45	6	●	5,230
GSX20380C-2.5D	3.8	9.5	45	6	●	5,230
GSX20390C-2.5D	3.9	9.8	45	6	●	5,230
GSX20400C-2.5D	4	10	45	6	●	2,700
GSX20410C-2.5D	4.1	10.3	45	6	●	5,660
GSX20420C-2.5D	4.2	10.5	45	6	●	5,660
GSX20430C-2.5D	4.3	10.8	45	6	●	5,660
GSX20440C-2.5D	4.4	11	45	6	●	5,660
GSX20450C-2.5D	4.5	11.3	50	6	●	4,900
GSX20460C-2.5D	4.6	11.5	50	6	●	5,660
GSX20470C-2.5D	4.7	11.8	50	6	●	5,660
GSX20480C-2.5D	4.8	12	50	6	●	5,660
GSX20490C-2.5D	4.9	12.3	50	6	●	5,660
GSX20500C-2.5D	5	12.5	50	6	●	2,900
GSX20510C-2.5D	5.1	12.8	50	6	●	5,880
GSX20520C-2.5D	5.2	13	50	6	●	5,880
GSX20530C-2.5D	5.3	13.3	50	6	●	5,880
GSX20540C-2.5D	5.4	13.5	50	6	●	5,880
GSX20550C-2.5D	5.5	13.8	50	6	●	4,900
GSX20560C-2.5D	5.6	14	50	6	●	5,880
GSX20570C-2.5D	5.7	14.3	50	6	●	5,880
GSX20580C-2.5D	5.8	14.5	50	6	●	5,880
GSX20590C-2.5D	5.9	14.8	50	6	●	5,880
GSX20600C-2.5D	6	15	50	6	●	3,100
GSX20700C-2.5D	7	17.5	60	8	●	6,980

商品記号 CODE	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSX20800C-2.5D	8	20	60	8	●	5,100
GSX20900C-2.5D	9	22.5	70	10	●	9,300
GSX21000C-2.5D	10	25	70	10	●	6,200
GSX21100C-2.5D	11	27.5	75	12	●	13,200
GSX21200C-2.5D	12	30	75	12	●	8,800
GSX21300C-2.5D	13	32.5	75	12	●	17,600
GSX21400C-2.5D	14	35	90	16	●	19,600
GSX21500C-2.5D	15	37.5	90	16	●	24,800
GSX21600C-2.5D	16	40	90	16	●	25,100
GSX21800C-2.5D	18	45	100	20	●	38,900
GSX22000C-2.5D	20	50	100	20	●	42,400

外径 (mm) Dc		許容差 (mm) Tolerance
を超え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ 0.015
3	12	0 ~ 0.020
12		0 ~ 0.030

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼 Hardened Steels	
SS400, S10C ~ 150HB	S45C, SCM440 ~ 225HB	SUJ, NAK ~ 275HB	SKD, SKH 30 ~ 40HRC	40 ~ 55HRC	55 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	◎	◎
ステンレス鋼	耐熱合金	鑄鉄	アルミ合金	鋼・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu	Graphite
◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

商品紹介
GSX MILL 18頁