

2SGE


SG-FAX エンドミル 2枚刃

SG-FAX End Mills Two Flutes



●鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工
ができます。

This end mill is suitable for high-feed grooving of workpiece material from Steels and Stainless Steels to Aluminum.



LIST 7472P

オーダ方法

切削条件 Milling Condition **B-270**

2SGE 外径 *印商品のオーダ方法 2SGE 外径 × シャンク径

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
1	2	50	6	□	-
1.1	2.5	50	6	□	-
1.2	2.5	50	6	□	-
1.3	3	50	6	□	-
1.4	3	50	6	□	-
1.5	3	50	6	□	-
1.6	3.5	50	6	□	-
1.7	3.5	50	6	□	-
1.8	4	50	6	□	-
1.9	4	50	6	□	-
2	4	50	6	●	4,240
2.1	4.5	50	6	□	-
2.2	4.5	50	6	□	-
2.3	5	50	6	□	-
2.4	5	50	6	□	-
2.5	5	50	6	●	4,240
2.6	5.5	50	6	□	-
2.7	5.5	50	6	□	-
2.8	6	50	6	□	-
2.9	6	50	6	□	-
3	6	50	6	●	3,590
3.1	6.5	50	6	□	-
3.2	6.5	50	6	□	-
3.3	7	50	6	□	-
3.4	7	50	6	□	-
3.5	8	60	8	●	3,590
3.6	8	60	8	□	-
3.7	8	60	8	□	-
3.8	8	60	8	□	-
3.9	8	60	8	□	-
4	8	60	8	●	3,590
4.1	9	60	8	□	-
4.2	9	60	8	□	-
4.3	10	60	8	□	-
4.4	10	60	8	□	-
4.5	10	60	8	●	3,590
4.6	10	60	8	□	-
4.7	10	60	8	□	-
4.8	10	60	8	□	-
4.9	10	60	8	□	-
5	10	60	8	●	3,590
5.1	12	60	8	□	-
5.2	12	60	8	□	-
5.3	12	60	8	□	-
5.4	12	60	8	□	-
5.5	12	60	8	●	3,590
5.6	12	60	8	□	-
5.7	12	60	8	□	-
5.8	12	60	8	□	-
5.9	12	60	8	□	-
6	12	60	8	●	3,590
6.1	14	65	8	□	-
6.2	14	65	8	□	-
6.3	14	65	8	□	-
6.4	14	65	8	□	-
6.5	14	65	10	●	3,930
6.6	14	65	10	□	-
6.7	14	65	10	□	-
6.8	14	65	10	□	-
6.9	14	65	10	□	-

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
7	14	65	10	●	3,930
7.1	14	65	10	□	-
7.2	14	65	10	□	-
7.3	14	65	10	□	-
7.4	14	65	10	□	-
7.5	14	65	10	●	3,930
7.6	14	65	10	□	-
7.7	14	65	10	□	-
7.8	14	65	10	□	-
7.9	14	65	10	□	-
8	14	65	10	●	3,930
8.1	18	75	10	□	-
8.2	18	75	10	□	-
8.3	18	75	10	□	-
8.4	18	75	10	□	-
8.5	18	75	10	●	4,540
8.6	18	75	10	□	-
8.7	18	75	10	□	-
8.8	18	75	10	□	-
8.9	18	75	10	□	-
9	18	75	10	●	4,540
9.1	18	75	10	□	-
9.2	18	75	10	□	-
9.3	18	75	10	□	-
9.4	18	75	10	□	-
9.5	18	75	10	●	4,540
9.6	18	75	10	□	-
9.7	18	75	10	□	-
9.8	18	75	10	□	-
9.9	18	75	10	□	-
10	18	75	12	●	4,540
10.1	22	80	12	□	-
10.2	22	80	12	□	-
10.3	22	80	12	□	-
10.4	22	80	12	□	-
10.5	22	80	12	□	-
10.6	22	80	12	□	-
10.7	22	80	12	□	-
10.8	22	80	12	□	-
10.9	22	80	12	□	-
11	22	80	12	●	5,790
11.1	22	80	12	□	-
11.2	22	80	12	□	-
11.3	22	80	12	□	-
11.4	22	80	12	□	-
11.5	22	80	12	□	-
11.6	22	80	12	□	-
11.7	22	80	12	□	-
11.8	22	80	12	□	-
11.9	22	80	12	□	-
12	22	80	12	●	5,790
12.1	26	90	16	□	-
12.2	26	90	16	□	-
12.3	26	90	16	□	-
12.4	26	90	16	□	-
12.5	26	90	16	□	-
12.6	26	90	16	□	-
12.7	26	90	16	□	-
12.8	26	90	16	□	-
12.9	26	90	16	□	-

□は特定代理店在庫品です。
Available for Japan customers only.

高級粉末ハイスを使用しています。2AGE(B-168)に比べて、やや硬めの被削材に適しています。
アルミ合金用には2DLCM(B-136 超硬)、2DLCHE(B-208 ハイス)がおすすめです。マークの説明は39頁を参照ください。