

DCDCF

クリスタルダイヤコートドリル

Crystal Diamond Coat Drills

切削条件 Drilling Condition ▶▶▶A-306

超硬 DIA h8 90° 35° 2.0-13.0

工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 直径範囲

超硬ドリル

● CFRP の穴あけ性能が良好なダイヤモンドコーティングドリルです。

Diamond coated drills give great performance for drilling in CFRP.




商品紹介

DCDCF クリスタルダイヤコートドリル 34 頁



2レーキ+X形



オーダ方法

商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
DCDCF0200	2.0	15			
DCDCF0210	2.1				
DCDCF0220	2.2				
DCDCF0230	2.3	17			
DCDCF0240	2.4		49	3	
DCDCF0250	2.5				
DCDCF0260	2.6				
DCDCF0270	2.7				
DCDCF0280	2.8	19			
DCDCF0290	2.9				
DCDCF0300	3.0				
DCDCF0310	3.1				
DCDCF03175	3.175				
DCDCF0320	3.2	24			
DCDCF0330	3.3		60	4	
DCDCF0340	3.4				
DCDCF0350	3.5				
DCDCF0360	3.6				
DCDCF0370	3.7				
DCDCF0380	3.8	27			
DCDCF0390	3.9				
DCDCF0400	4.0				
DCDCF0410	4.1				
DCDCF0420	4.2				
DCDCF0430	4.3	31			
DCDCF0440	4.4		76	5	
DCDCF0450	4.5				
DCDCF0460	4.6				
DCDCF0470	4.7				
DCDCF04763	4.763	38			
DCDCF0480	4.8				
DCDCF0490	4.9				
DCDCF0500	5.0				
DCDCF0510	5.1				
DCDCF0520	5.2	39			
DCDCF0530	5.3		81	6	
DCDCF0540	5.4				
DCDCF0550	5.5				
DCDCF0560	5.6				
DCDCF0570	5.7	41			
DCDCF0580	5.8				
DCDCF0590	5.9				
DCDCF0600	6.0				
DCDCF0610	6.1				
DCDCF0620	6.2				
DCDCF0630	6.3	42			
DCDCF0635	6.35		83	7	
DCDCF0640	6.4				
DCDCF0650	6.5				
DCDCF0660	6.6				
DCDCF0670	6.7				
DCDCF0680	6.8	43			
DCDCF0690	6.9				
DCDCF0700	7.0				
DCDCF0710	7.1				
DCDCF0720	7.2				
DCDCF0730	7.3	45			
DCDCF0740	7.4		90	8	
DCDCF0750	7.5				
DCDCF0760	7.6				
DCDCF0770	7.7				
DCDCF0780	7.8	48			
DCDCF0790	7.9				
DCDCF07938	7.938				

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
DCDCF0800	8.0	48	90	8	
DCDCF0810	8.1				
DCDCF0820	8.2				
DCDCF0830	8.3	53			
DCDCF0840	8.4		98	9	
DCDCF0850	8.5				
DCDCF0860	8.6				
DCDCF0870	8.7				
DCDCF0880	8.8	55			
DCDCF0890	8.9				
DCDCF0900	9.0				
DCDCF0910	9.1				
DCDCF0920	9.2				
DCDCF0930	9.3	58			
DCDCF0940	9.4		105	10	
DCDCF0950	9.5				
DCDCF09525	9.525				
DCDCF0960	9.6				
DCDCF0970	9.7				
DCDCF0980	9.8	60			
DCDCF0990	9.9				
DCDCF1000	10.0				
DCDCF1010	10.1				
DCDCF1020	10.2				
DCDCF1030	10.3	66			
DCDCF1040	10.4		114	11	
DCDCF1050	10.5				
DCDCF1060	10.6				
DCDCF1070	10.7				
DCDCF1080	10.8	68			
DCDCF1090	10.9				
DCDCF1100	11.0				
DCDCF1110	11.1				
DCDCF11113	11.113				
DCDCF1120	11.2	71			
DCDCF1130	11.3		121	12	
DCDCF1140	11.4				
DCDCF1150	11.5				
DCDCF1160	11.6				
DCDCF1170	11.7	73			
DCDCF1180	11.8				
DCDCF1190	11.9				
DCDCF1200	12.0				
DCDCF1210	12.1				
DCDCF1220	12.2				
DCDCF1230	12.3	76			
DCDCF1240	12.4		137	13	
DCDCF1250	12.5				
DCDCF1260	12.6				
DCDCF1270	12.7				
DCDCF1280	12.8	78			
DCDCF1290	12.9				
DCDCF1300	13.0				

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	タイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
×	×	×	×	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	CFRP	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	CFRP	AC / ADC	Cu
×	×	×	◎	○	

マークの説明は 49 頁を参照ください。

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

総目次

DIA

穴深さ

~3D

~5D

~8D

深穴

フラット・
座ぐり

高精度

ガイド
センタリング

油穴付き

アルミ・
非鉄金属

刃先
交換式