


AGREL

AG ミルラフィングロング

AG-mill Roughing Long

●鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。ニックはファインピッチです。

This end mill is most suitable for high-speed rough milling, fine pitch nick is used.



LIST 6488

オーダ方法

切削条件 Milling Condition ▶▶B-276

AGREL 外径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	刃数 N	在庫 Stock	参考価格 Price
6	26	80	6	4	●	6,610
8	35	90	8	4	●	7,620
10	45	100	10	4	●	8,600
12	53	110	12	4	●	11,100
14	53	110	12	4	●	12,400
15	53	125	16	4	●	13,200
16	63	125	16	4	●	13,900
18	63	125	16	4	●	14,600
20	75	140	20	4	●	16,200
22	75	140	20	4	●	19,300
24	90	160	20	5	●	22,700
25	90	160	25	5	●	22,700
28	90	160	25	5	●	26,400
30	90	160	25	5	●	30,700
32	106	180	32	6	●	37,800
35	106	180	32	6	●	43,600
40	125	200	32	6	●	59,500
45	125	230	42	6	●	80,300
50	150	250	42	6	●	96,900


SGFREL

SG-FAX ラフィングエンドミル ロング

SG-FAX Roughing End Mills Long

●鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工が可能。ニックはファインピッチです。

This end mill is suitable for high-feed rough milling, fine pitch nick is used.



LIST 7304P

オーダ方法

切削条件 Milling Condition ▶▶B-278

SGFREL 外径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	刃数 N	在庫 Stock	参考価格 Price
6	26	80	6	3	●	8,380
8	35	90	8	3	●	9,640
10	45	100	10	3	●	10,900
12	53	110	12	4	●	13,200
14	53	110	12	4	●	15,600
15	53	125	16	4	●	16,200
16	63	125	16	4	●	17,000
18	63	125	16	4	●	19,300
20	75	140	20	4	●	23,400
22	75	140	20	4	●	28,700
24	90	160	20	5	●	32,700
25	90	160	25	5	●	33,000
28	90	160	25	5	●	41,500
30	90	160	25	5	●	50,400
32	106	180	32	6	●	59,900
35	106	180	32	6	●	69,500
40	125	200	32	6	●	91,000
45	125	230	42	6	●	104,000
50	150	250	42	6	●	135,000

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C	S45C, SCM440	SUJ, NAK	SKD, SKH	Hardened Steels	
~150HB	~225HB	~275HB	30~40HRC	40~50HRC	50~65HRC
◎	◎	◎	○	×	×
ステンレス鋼	耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu	Graphite
○	○	○	○	○	

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C	S45C, SCM440	SUJ, NAK	SKD, SKH	Hardened Steels	
~150HB	~225HB	~275HB	30~40HRC	40~50HRC	50~65HRC
◎	◎	◎	○	×	×
ステンレス鋼	耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu	Graphite
○	○	○	○	○	

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

商品紹介
AG ミルラフィング・ラフィングラジラス 30頁