


- 鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。
- 中仕上げに適しています。

This is general milling roughing end mills for grooving & side milling, and semi-finish milling.



LIST 6366

オーダー方法

刃数 **HV** 外径

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

切削条件 Milling Condition ▶▶B-282

刃数 N	外径 Dc	刃長 l	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
4	3	9	50	6	●	2,940
4	4	12	60	8	●	3,080
4	5	15	60	8	●	3,260
4	6	15	60	8	●	3,260
4	7	20	65	10	●	3,370
4	8	20	65	10	●	3,510
4	9	25	75	12	●	3,710
4	10	25	75	12	●	3,980
4	11	30	80	12	●	4,580
4	12	30	80	12	●	5,030
4	13	35	90	16	●	5,750
4	14	35	90	16	●	6,350
4	15	40	95	16	●	6,960
4	16	40	95	16	●	7,420
4	17	40	105	20	●	7,830
4	18	40	105	20	●	8,320
4	19	45	110	20	●	8,960
4	20	45	110	20	●	9,000
4	21	45	110	20	●	10,500
4	22	45	110	20	●	10,500
4	23	50	120	25	●	12,600
4	24	50	120	25	●	12,600
4	25	50	120	25	●	12,600
4	26	50	120	25	●	13,600
4	27	55	125	25	●	15,000
4	28	55	125	25	●	15,000
4	28	55	125	25	●	15,000
4	29	55	125	25	●	18,400
6	29	55	125	25	●	18,400
4	30	55	125	25	●	18,400
6	30	55	125	25	●	18,400
* 4	30	55	125	32	□	-
6	31	60	145	32	●	21,300
6	32	60	145	32	●	21,300
6	33	60	145	32	●	21,300
6	34	60	145	32	●	25,100
6	35	60	145	32	●	25,100
6	36	60	145	32	●	30,200
6	37	65	150	32	●	32,900
6	38	65	150	32	●	32,900
6	39	65	150	32	●	33,700
6	40	65	150	32	●	33,700
6	41	65	155	32	□	-
6	42	65	155	32	●	41,100
* 6	42	65	155	42	●	41,100
6	43	65	155	42	□	-
6	44	65	155	42	□	-
6	45	70	160	32	●	47,600
* 6	45	70	160	42	●	47,600
6	46	70	160	42	□	-
6	47	70	160	42	□	-
6	48	70	160	32	●	52,500
* 6	48	70	160	42	●	52,500
6	49	70	160	42	□	-
6	50	70	160	32	●	57,100
* 6	50	70	160	42	●	57,100

外径 (mm) Dc		許容差 (mm) Tolerance
を超え Above	以下 Up to	
	3	+0.025 ~ 0
3	6	+0.030 ~ 0
6	10	+0.036 ~ 0
10	18	+0.043 ~ 0
18	30	+0.052 ~ 0
30		+0.062 ~ 0

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30 ~ 40HRC	Hardened Steels 40 ~ 50HRC 50 ~ 65HRC	
○	○	○		×	×
ステンレス鋼	耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu	Graphite
○		○	○	○	

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

*印商品のオーダー方法 刃数 HV 外径 × シャンク径

□は特定代理店在庫品です。

Available for Japan customers only.

HVはノンコート品です。表面にはホモ処理(酸化処理)が施されています。マークの説明は 39 頁を参照ください。参考価格は 2010 年 10 月現在のものです。

総目次

Non Coat

刃先
スクエア

ラジアス

ボール

刃数
2枚刃

3枚刃

4枚刃

6枚刃
~

刃長
ショート
~1.5D

レギュラー
2D

ミディアム
3D

ロング

ロングネック
ロングシャンク

粗・
中仕上げ

高硬度

アルミ・
非鉄金属