

研削盤用


標準縁異形(71号)

標準在庫品




砥材の種類 側面

WA



形状:71号(標準縁異形)




品番	砥材	粒度	硬度	結合剤	形状	寸法(mm)		最高使用周速度 m/s	入数(枚)
						外径 × 厚み × 穴径	細部寸法 上記図面参照		
1000E51430	WA	220	K	V	71	150×6.4×12.7	細部寸法 上記図面参照	33	10

研削盤用

多重異形(73号)

標準在庫品




砥材の種類 側面

PA



形状:73号(多重異形)



品番	砥材	粒度	硬度	結合剤	形状	寸法(mm)		最高使用周速度 m/s	入数(枚)
						外径 × 厚み × 穴径	細部寸法 上記図面参照		
1000E31580	PA	60	I	V	73	330×30×45	細部寸法 上記図面参照	33	2

切断砥石

オフセット砥石

ビトリファイド砥石

ビトホイール

ダイヤモンド工具

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

フリップディスク

研磨材

選定表

技術資料