

ハンドソー Hand Hack Saw Blades

- 塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。

General blade for Vinyl Chloride Pipe, Steels, Stainless Steels.



オーダー方法

TH 長さ 刃数

切削条件 Cutting Condition ▶▶ D-15

単位 (Unit): mm / 円 (¥) / 1 グロス (Gross)

長さ OAL	刃数 TPI	幅 Width	厚さ Thickness	在庫 Stock	参考価格 Price
250	14	12	0.64	●	27,648
250	18	12	0.64	●	27,648
250	24	12	0.64	●	27,648
250	32	12	0.64	●	27,648
300	14	12	0.64	●	30,096
300	18	12	0.64	●	30,096
300	24	12	0.64	●	30,096
300	32	12	0.64	●	30,096

ハイスハンドソー HSS Hand Hack Saw Blades

- ハイスを使用し摩耗に強く、長寿命が得られる高級品です。

High grade blade which can get a long tool life by using HSS.



オーダー方法

HH 長さ 刃数

切削条件 Cutting Condition ▶▶ D-15

単位 (Unit): mm / 円 (¥) / 枚 (Pc)

長さ OAL	刃数 TPI	幅 Width	厚さ Thickness	在庫 Stock	参考価格 Price
250	14	12	0.64	●	477
250	18	12	0.64	●	477
250	24	12	0.64	●	477
250	32	12	0.64	●	477
300	14	12	0.64	●	539
300	18	12	0.64	●	539
300	24	12	0.64	●	539
300	32	12	0.64	●	539

バイメタルハンドソー PM BI-METAL Hand Hack Saw Blades PM

- 刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。

BI-Metal construction with PM-HSS.



オーダー方法

BH 長さ 刃数

切削条件 Cutting Condition ▶▶ D-15

単位 (Unit): mm / 円 (¥) / 枚 (Pc)

長さ OAL	刃数 TPI	幅 Width	厚さ Thickness	在庫 Stock	参考価格 Price
250	18	13.1	0.64	●	551
250	24	13.1	0.64	●	551

○ハンドソーの刃数の選定

切断する材料の硬さ		切断する材料の厚さまたは直径		
		2.5mm以下	2.5~5mm	5mm以上
硬い	ステンレス鋼、合金鋼	32	32	24
やや硬い	一般鋼	32	24	18
やわらかい	アルミ、銅、塩ビ	24	18	14
アングル・レール		14~24		
薄鉄板、薄鉄管、小径合金鋼		32		

	刃数のあらいものを選ぶ		刃数の細かいものを選ぶ	
	よい			
悪い				

○ハンドソーの長さ

