


●鋼からステンレス鋼、アルミまで、高効率深穴加工ができます。

This drill having semi-long length is useful in material from Carbon Steel and Stainless Steel to Aluminum.



オーダ方法

商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
AGESSL2.0	2.0	41	73	3	
AGESSL2.1	2.1				
AGESSL2.2	2.2	44	75		
AGESSL2.3	2.3				
AGESSL2.4	2.4	47	78		
AGESSL2.5	2.5				
AGESSL2.6	2.6				
AGESSL2.7	2.7	51	82		
AGESSL2.8	2.8				
AGESSL2.9	2.9				
AGESSL3.0	3.0	55	87	4	
AGESSL3.1	3.1				
AGESSL3.2	3.2	60	92		
AGESSL3.3	3.3				
AGESSL3.4	3.4				
AGESSL3.5	3.5	64	96		
AGESSL3.6	3.6				
AGESSL3.7	3.7				
AGESSL3.8	3.8	69	111		
AGESSL3.9	3.9				
AGESSL4.0	4.0	74	116	6	□
AGESSL4.1	4.1				
AGESSL4.2	4.2	78	122		
AGESSL4.3	4.3				
AGESSL4.4	4.4				
AGESSL4.5	4.5	80	122		
AGESSL4.6	4.6				
AGESSL4.7	4.7				
AGESSL4.8	4.8	86	130		
AGESSL4.9	4.9				
AGESSL5.0	5.0				
AGESSL5.1	5.1	86	130		
AGESSL5.2	5.2				
AGESSL5.3	5.3				
AGESSL5.4	5.4	93	137		
AGESSL5.5	5.5				
AGESSL5.6	5.6				
AGESSL5.7	5.7	93	137		
AGESSL5.8	5.8				
AGESSL5.9	5.9				
AGESSL6.0	6.0	100	144		
AGESSL6.1	6.1				
AGESSL6.2	6.2				
AGESSL6.3	6.3	100	144		
AGESSL6.4	6.4				
AGESSL6.5	6.5				
AGESSL6.6	6.6	100	144		
AGESSL6.7	6.7				
AGESSL6.8	6.8				
AGESSL6.9	6.9	100	144		
AGESSL7.0	7.0				
AGESSL7.1	7.1				
AGESSL7.2	7.2	100	144		
AGESSL7.3	7.3				
AGESSL7.4	7.4				
AGESSL7.5	7.5	100	144		
AGESSL7.6	7.6				
AGESSL7.7	7.7				
AGESSL7.8	7.8	100	144		
AGESSL7.9	7.9				

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
AGESSL8.0	8.0	100	144	8	
AGESSL8.1	8.1				
AGESSL8.2	8.2	107	150		
AGESSL8.3	8.3				
AGESSL8.4	8.4				
AGESSL8.5	8.5	107	157		
AGESSL8.6	8.6				
AGESSL8.7	8.7				
AGESSL8.8	8.8	116	166		
AGESSL8.9	8.9				
AGESSL9.0	9.0				
AGESSL9.1	9.1	107	157	10	□
AGESSL9.2	9.2				
AGESSL9.3	9.3	116	166		
AGESSL9.4	9.4				
AGESSL9.5	9.5				
AGESSL9.6	9.6	116	166		
AGESSL9.7	9.7				
AGESSL9.8	9.8				
AGESSL9.9	9.9	116	166		
AGESSL10.0	10.0				

□は特定代理店在庫品です。

□: Available for Japan customers only.

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30~40 HRC	40~50 HRC	50~65HRC
◎	◎	◎	◎	×	×
ステンレス鋼			Ti合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
○	○	○	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~8D

深穴

フラット・
塵ぐり

センタ
リング

ノス
ドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・
非鉄金属

ストレート

テーパ