

| | |
|-----------|--|
| マイクロ樹脂 | |
| PC | |
| PPS | |
| RENY | |
| PEEK | |
| PVC | |
| PI | |
| PP | |
| PTFE | |
| PFA | |
| PVDF | |
| CERAMIC | |
| ワッシャー | |
| ローレット | |
| ねじ | |
| 特殊ボルト&ナット | |
| スペーサー | |
| リベット&アンカー | |
| ブッシュ | |
| 結束/バンド | |
| プラボルト | |
| オプションサービス | |

PC Polycarbonate

ポリカーボネート

連続使用温度

Continuous use temperature

115°C

燃焼性 UL94 V-2 標準色(透明)製品

UL94 V-2相当 白・黒色製品


Flammability : UL94 V-2 Natural color product (Transparency)
UL94 V-2 Equivalent White • Black color product

RoHS
compliant

ORDER▶品番・サイズ・販売単位にてご注文ください

PC/PH

ポリカーボネート／(+)ナベ小ネジ
Polycarbonate / Cross recessed pan head screw



| 品番 Product number | 透明(Transparency) | | PC/PH-M○-L○ | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----|
| | 黒色(Black) | | PC-BK/PH-M○-L○ | | | | | | |
| M | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| ピッチ/ Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| D × H | 2.5×0.5 | 3.5×1.3 | 4.5×1.7 | 5.5×2 | 7×2.6 | 9×3.3 | 10.5×3.9 | 14×5.2 | |
| L | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | |
| | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | |
| | 5 | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | |
| | 6 | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | |
| | 8 | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | |
| | 10 | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | |
| | 12 | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 |
| | 15 | — | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 250 |
| | 16 | — | — | — | 1,000 | 1,000 | 500 | — | — |
| | 18 | — | — | — | 1,000 | 1,000 | 500 | — | — |
| | 20 | — | — | — | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 | 200 |
| | 25 | — | — | — | 1,000 | 500 | 500 | 250 | 200 |
| | 30 | — | — | — | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 100 |
| | 35 | — | — | — | — | — | 250 | 200 | — |
| | 40 | — | — | — | — | 500 | — | 200 | 100 |


表中のカラー部分は、標準色が黒色となります。(品番 PC-BK/PH)

Black is the standard color of the colored portion in the table. (Product number PC-BK/PH)

販売単位 Quantity

PC/FH

ポリカーボネート／(+)サラ小ネジ
Polycarbonate / Cross recessed flat head screw



| 品番 Product number | PC/FH-M○-L○ | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
| | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| ピッチ/ Pitch | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| D | 4 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| L | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — |
| | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — |
| | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — |
| | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 |
| | 12 | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 |
| | 14 | — | — | 1,000 | — | — | — |
| | 15 | — | — | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 |
| | 16 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — |
| | 18 | — | — | 1,000 | 1,000 | — | — |
| | 20 | — | — | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 |
| | 25 | — | — | 1,000 | 500 | 500 | 200 |
| | 30 | — | — | — | — | 250 | 100 |
| | 35 | — | — | — | — | 200 | — |

販売単位 Quantity