

スタンダード マグネットベース




MB1035 ¥3,500
普及型マグネットベース
微動送りなし

- 主柱φ12×176mm、副柱φ10×164mmの標準タイプのマグネットベース。
- φ6、φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。



MB1030 ¥3,900
普及型マグネットベース
微動送り付


- 主柱φ12×176mm、副柱φ10×152mmの微動送り付マグネットベース。
- φ6、φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。



ダイヤルゲージ・テストインジケータの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ方式を採用しています。

MB2025 ¥4,200
マルチクランプ式マグネットベース
微動送りなし

- MB1035と同じアームの先端に、φ6、φ8mm、φ3/8穴及びアリ溝付のマルチクランプシステムを付けています。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。



ダイヤルゲージ・テストインジケータの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ方式を採用しています。

MB2035 ¥4,200
マルチクランプ式マグネットベース
微動送りなし

- MB1035と同じアームの先端に、φ6、φ8mm、φ3/8穴及びアリ溝付のマルチクランプシステムを付けています。
- 80kgf.強力オンオフマグネット付。

型番	名称	主柱・副柱の寸法 (mm)		マグネット				主柱下部ねじ寸法	重量 (kg)	価格
		主柱	副柱	保持力 N	W mm	L mm	H mm			
MB1035	普及型マグネットベース 微動送りなし (星形キャップ)	φ12×176	φ10×164	800	50	60	55	M8 (X1.25)	1.4	¥3,500
MB1030	普及型マグネットベース 微動送り付 (星形キャップ)	φ12×176	φ10×152	800	50	60	55	M8 (X1.25)	1.4	¥3,900
MB2025	マルチクランプ式マグネットベース 微動送りなし (星形キャップ)	φ12×176	φ10×164	800	50	60	55	M8 (X1.25)	1.4	¥4,200
MB2035	マルチクランプ式マグネットベース 微動送りなし	φ12×176	φ10×164	800	50	60	55	M8 (X1.25)	1.4	¥4,200