

### ■ 共通技術データ

- 表面処理 シルバー : アルマイト処理(平均5μm以上) フリア電着塗装 \*
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- \* 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)


## M6 オイルパンフレーム



シルバー

**AFO-0080-6**

2,700 円/m



### オイルパンキャップ

- ブラック色
- OCP-080**
- 450 円/piece
- 参照 P387

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	248.6 mm <sup>2</sup>	0.671 kg/m	Ix 0.65×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>	Iy 18.6×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>


## M6 オイルパンフレーム



シルバー

**AFO-0110-6**

3,600 円/m



### オイルパンキャップ

- ブラック色
- OCP-110**
- 620 円/piece
- 参照 P387

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	308.6 mm <sup>2</sup>	0.833 kg/m	Ix 0.71×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>	Iy 43.0×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>


## M6 オイルパンフレーム



シルバー

**AFO-0140-6**

4,500 円/m



### オイルパンキャップ

- ブラック色
- OCP-140**
- 670 円/piece
- 参照 P387

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	368.6 mm <sup>2</sup>	0.995 kg/m	Ix 0.76×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>	Iy 81.2×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

### ● T溝詳細図

