

マグネットホルダ台



MAGNETIC HOLDER



上部めねじ部を利用して、色々な治具が作れます！

- 用途** • ON/OFF できる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
- 材質** • フェライト磁石
- 特長** • コンパクトで強力な磁力を発揮





■ 寸法図

加工可能指示図①


**SB-25
SB-80**


加工可能指示図②


**SB-100
SB-130**


※斜線部分に対し、穴あけなどの追加加工が可能です。(但し吸着力は低下します。)

単位：mm

品番	参照指示図	H	W	A	B	φD	T1	T2	T3	T4	T5	a	b	c	d	e	f	g	h
SB-25	①	35	30	10.5	10.5	24.2	4	4	2.5	2.5	2.5	5	6	14	-	-	9	-	-
SB-80	①	55	50	19	19	35.4	7.5	7.5	5	7.5	7.5	12.5	6	22	6	7	6.5	-	-
SB-100	②	55	50	19	19	35.4	7.5	7.5	5	7.5	7.5	13	6	11	6	20	6	5.5	5.5
SB-130	②	55	50	19	19	35.4	7.5	7.5	5	7.5	7.5	14	6	15	6	31	6	25	14

商品コード	品番	吸着力	取付ねじ寸法	表面磁束密度 (mT)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
012885	SB-25	約 250N	M5 × P0.8	最大 100	200g	3,800	012608
012886	SB-80	約 800N	M8 × P1.25	最大 100	1kg	3,860	012615
012887	SB-100	約 1000N	M8 × P1.25	最大 100	1.2kg	5,710	012622
012888	SB-130	約 1300N	M10 × P1.25	最大 100	1.9kg	9,800	012639

定規おさえ




MAGNETIC HOLDER WITH RULER HANDLE

スチール定規の固定用として、ケガキ作業に便利！T型ハンドル付です。


SB-80TH


■ 寸法図



単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G
SB-80TH	40	50	55	85	90	60	75
SB-100TH	40	50	55	85	90	73	88
SB-130TH	40	50	55	85	90	117	132

- 用途** • ケガキ作業における直尺等の固定に
- 材質** • フェライト磁石
• T型ハンドル：鉄
- 特長** • コンパクトで強力な磁力を発揮

商品コード	品番	吸着力	取付ねじ寸法	表面磁束密度 (mT)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
012791	SB-80TH	約 800N	M8 × P1.25	最大 100	1.1kg	5,000	012912
012792	SB-100TH	約 1000N	M8 × P1.25	最大 100	1.3kg	7,400	012929
012793	SB-130TH	約 1300N	M8 × P1.25	最大 100	2kg	10,800	012936

マグネットホルダ

マグネット工具

フェライト磁石

希土類磁石

マグネットフック

溶接用マグネット

着脱磁器

マグネット工具