


ブラケットフレーム




AFL-2020-T3

900 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{#1}	材質	引張強度
6,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²
断面積	質量	断面二次モーメント	
108.7 mm ²	0.293 kg/m	lx 0.37×10 ⁴ mm ⁴	ly 0.37×10 ⁴ mm ⁴

ブラケットフレーム




AFF-2060

1,280 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{#1}	材質	引張強度
6,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²
断面積	質量	断面二次モーメント	
180.0 mm ²	0.486 kg/m	lx 0.018×10 ⁴ mm ⁴	ly 4.70×10 ⁴ mm ⁴

ブラケットフレーム



AFF-2037

1,060 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{#1}	材質	引張強度
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5 (205)	225 N/mm ²
断面積	質量	断面二次モーメント	
115.7 mm ²	0.312 kg/m	lx 0.011×10 ⁴ mm ⁴	ly 1.23×10 ⁴ mm ⁴


● T溝詳細図



■ 共通技術データ

- 表面処理 シルバー : アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

ブラケットフレーム




AFLH-4040

4,320 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{#1}	材質	引張強度
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²
断面積	質量	断面二次モーメント	
455.5 mm ²	1.230 kg/m	lx 4.89×10 ⁴ mm ⁴	ly 4.89×10 ⁴ mm ⁴

ブラケットフレーム




AFF-4080

1,800 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{#1}	材質	引張強度
6,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²
断面積	質量	断面二次モーメント	
239.9 mm ²	0.648 kg/m	lx 0.025×10 ⁴ mm ⁴	ly 11.8×10 ⁴ mm ⁴

ブラケットフレーム



AFM-2020-4

2,890 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{#1}	材質	引張強度
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5 (205)	225 N/mm ²
断面積	質量	断面二次モーメント	
325.5 mm ²	0.879 kg/m	lx 0.94×10 ⁴ mm ⁴	ly 1.29×10 ⁴ mm ⁴