




■ 技術データ


材質	①②③ステンレス鋼 [SUS304] ④アルミ合金 [AL] ⑤ポリ塩化ビニル [PVC] ⑥ステンレス鋼 [SUS304]
表面処理	①②③素地 ④スピン仕上 シルバーアルマイト ⑥光沢バレル研磨
質量	本体 : 20g 専用ブラケット : 54g
許容荷重	扉荷重40N以下用




M6 M8

DHS-3239

1,280 円/piece




● 専用ブラケット(付属品)




M6シリーズ取付用

M8シリーズ取付用



付属部品	推奨締結部品(別売)	推奨締結部品(別売)
十字穴付トラス小ネジ M3×6(ステンレス鋼)	FCSS-03-04 (3ヶ)	FCSS-03-04 (3ヶ)
	CSWS-05-15 (2ヶ)	CSWS-05-18 (2ヶ)
	NSMS-06-5 (2ヶ)	NSMS-08-5 (2ヶ)
	NH-06-GR (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)



M6シリーズ取付詳細寸法図



M8シリーズ取付詳細寸法図



● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

