


# ESDM / SDM


間口の広い穴の深さ測定に最適。

間口の広い穴の深さ測定に最適なデプスゲージ。




ESDM 15

深さ測定 (標準時)



深さ測定 (スパン取付時)



● ベースのスパン寸法が変更されるデプスゲージですので、通常の深さ測定はもちろん、間口の広い穴の深さ測定も簡単に行えます。(交換用スパンはオプションです)



■ ESDM : 仕様・価格


〈単位: mm〉

型式	測定長	最小読取値	器差	質量	A	B	C	D	E	価格
ESDM15	150	0.02 (49mmを 50等分)	±0.03	250g	260	100	11	4	8	¥15,300
ESDM20	200			270g	310	100	11	4	8	¥17,300
ESDM30	300		±0.04	300g	410	100	11	4	8	¥22,800

オプション

■ 交換用スパン : 価格

型式	価格
SPAN18	¥3,700
SPAN26	¥5,200
SPAN32	¥8,500



SDM 15

● ESDMのスパン無しモデルです。

■ SDM : 仕様・価格

〈単位: mm〉

型式	測定長	最小読取値	器差	質量	A	B	C	D	E	価格
SDM15	150	0.02 (49mmを 50等分)	±0.03	250g	260	100	11	4	8	¥14,200
SDM20	200			270g	310	100	11	4	8	¥15,900
SDM30	300		±0.04	300g	410	100	11	4	8	¥21,700
SDM40	400			900g	580	180	16	5	11	¥54,700
SDM50	500		±0.05	950g	680	180	16	5	11	¥73,700
SDM60	600			970g	780	180	16	5	11	¥74,500
SDM100	1000	±0.07	1.66kg	1150	250	20	6	11	¥108,100	

深さ測定

