


G形  
GD形

呼び番号		主要寸法			質量	
G形	GD形	mm			$\times 10^{-3}$ kg	
		d	D <sup>1)</sup>	b $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	G形	GD形
G 4×8×2	—	4	8	2	0.18	—
G 5×9×2	—	5	9	2	0.19	—
G 5×10×2	—	5	10	2	0.22	—
G 6×10×2	—	6	10	2	0.21	—
G 6×12×2	—	6	12	2	0.38	—
G 7×11×2	—	7	11	2	0.25	—
G 7×14×2	—	7	14	2	0.52	—
G 8×12×3	—	8	12	3	0.41	—
G 8×15×3	—	8	15	3	0.74	—
G 9×13×3	—	9	13	3	0.44	—
G 9×16×3	—	9	16	3	0.69	—
G10×14×3	—	10	14	3	0.50	—
G10×17×3	—	10	17	3	0.87	—
G12×16×3	—	12	16	3	0.56	—
G12×18×3	—	12	18	3	0.86	—
G12×19×3	—	12	19	3	0.94	—
G13×19×3	—	13	19	3	0.87	—
G14×20×3	GD14×20×3	14	20	3	0.96	0.99
G14×21×3	GD14×21×3	14	21	3	1.1	1.1
G14×22×3	GD14×22×3	14	22	3	1.3	1.2
G15×21×3	GD15×21×3	15	21	3	1.0	1.0
G15×23×3	GD15×23×3	15	23	3	1.3	1.3
G16×22×3	GD16×22×3	16	22	3	1.3	1.1
G16×24×3	GD16×24×3	16	24	3	1.3	1.3
G16×25×3	GD16×25×3	16	25	3	1.6	1.6
G17×23×3	GD17×23×3	17	23	3	1.3	1.1
G17×25×3	GD17×25×3	17	25	3	1.5	1.4
G18×24×3	GD18×24×3	18	24	3	1.2	1.2

呼び番号		主要寸法			質量	
G形	GD形	mm			$\times 10^{-3}$ kg	
		d	D <sup>1)</sup>	b $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	G形	GD形
G18×26×4	GD18×26×4	18	26	4	1.8	1.8
G19×27×4	GD19×27×4	19	27	4	2.0	1.9
G20×26×4	GD20×26×4	20	26	4	1.8	1.8
G20×28×4	GD20×28×4	20	28	4	2.1	2.1
G21×29×4	GD21×29×4	21	29	4	2.2	2.1
G22×28×4	GD22×28×4	22	28	4	1.8	1.9
G22×30×4	GD22×30×4	22	30	4	2.2	2.3
G24×32×4	GD24×32×4	24	32	4	2.5	2.4
G25×32×4	GD25×32×4	25	32	4	2.3	2.2
G25×33×4	GD25×33×4	25	33	4	2.5	2.5
G25×35×4	GD25×35×4	25	35	4	2.6	2.6
G26×34×4	GD26×34×4	26	34	4	2.6	2.6
G28×35×4	GD28×35×4	28	35	4	2.4	2.5
G28×37×4	GD28×37×4	28	37	4	3.1	2.8
G29×37×4	GD29×37×4	29	37	4	2.7	2.7
G29×38×4	GD29×38×4	29	38	4	3.2	2.9
G30×37×4	GD30×37×4	30	37	4	2.7	2.6
G30×40×4	GD30×40×4	30	40	4	3.6	3.3
G32×42×4	GD32×42×4	32	42	4	3.7	3.9
G32×45×4	GD32×45×4	32	45	4	5.1	5.2
G35×42×4	GD35×42×4	35	42	4	3.0	2.9
G35×45×4	GD35×45×4	35	45	4	4.1	3.6
G37×47×4	GD37×47×4	37	47	4	4.0	3.8
G38×48×4	GD38×48×4	38	48	4	4.4	4.0
G40×47×4	GD40×47×4	40	47	4	3.3	3.5
G40×50×4	GD40×50×4	40	50	4	4.6	4.0
G40×52×5	GD40×52×5	40	52	5	4.8	4.7
G42×52×4	GD42×52×4	42	52	4	4.7	4.2

注1) 外径の許容差は2点測定の平均値を示す。