


MSEM430

無限コーティング
4枚刃
ミディアムエンドミル

MUGEN-COATING 4-Flute Medium End Mill

CBN
Cubic Boron
Nitride



- 刃長は刃径の4倍で30°ネジレを採用。
- 側面仕上げ加工に最適。
- L/D=4 and helix 30°.
- It is very suitable for finishing side milling.

ダイヤモンド
Diamond

コーティング
Coating

スクエア
Square

ロングネック
スクエア
Long Neck
Square

コーティング
Coating

ボール
Ball

コーティング
Coating

**ロングネック
ボール**
Long Neck
Ball

コーティング
Coating

テーパ
Taper

コーティング
Coating

**テーパ
ボール**
Taper Ball

コーティング
Coating

ラジアス
Corner R

コーティング
Coating

**ロングネック
ラジアス**
Long Neck
Corner R

コーティング
Coating

総型
Formed
Cutter

コーティング
Coating

ドリル
Drill

コーティング
Coating

その他
Others

コーティング
Coating

技術資料
Technical Data

コーティング
Coating

参考資料
Technical Guidance



被削材 Work Material				
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハード鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			~ 55HRC	55HRC ~
◎	◎	◎	◎	◎
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
◎	○	◎	◎	◎

単位 [寸法: mm / 価格: 円]
Unit [size: mm / Retail Price: JPY]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
08-00111-00100	1	4	9°	4	50	8,500
08-00111-00150	1.5	6	9°	4	50	8,500
08-00111-00200	2	8	9°	4	50	6,000
08-00111-00250	2.5	10	9°	4	50	6,000
08-00111-00300	3	12	9°	6	55	6,300
08-00111-00400	4	16	9°	6	60	6,700
08-00111-00500	5	20	9°	6	65	6,900
08-00111-00600	6	24	—	6	75	7,300
08-00111-00800	8	32	—	8	90	13,500
08-00111-01000	10	40	—	10	100	16,600
08-00111-01200	12	48	—	12	110	25,000
08-00111-01600	16	64	—	16	130	65,900
08-00111-02000	20	80	—	20	140	102,300

オーダー方法

MSEM430 刃径(D)を指示して下さい。
When you order, indicate MSEM430 (D).

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.