


NSL-2

直刃
エンドミル

Straight End Mill for Reforming



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material				
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハード鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			～ 55HRC	55HRC ～
○	○	○		
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic

単位 [寸法: mm]
Unit [size: mm]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00812-00100	1	2	9°	4	45	(9,000)
01-00812-00150	1.5	3	9°	4	45	(9,000)
01-00812-00200	2	4	9°	4	45	(9,000)
01-00812-00250	2.5	5	9°	4	45	(9,000)
01-00812-00300	3	6	9°	6	45	(10,300)
01-00812-00400	4	8	9°	6	45	(10,300)
01-00812-00500	5	10	9°	6	50	(10,300)
01-00812-00600	6	12	—	6	55	(10,300)
01-00812-00700	7	14	9°	8	60	(20,400)
01-00812-00800	8	16	—	8	60	(17,600)
01-00812-00900	9	18	9°	10	65	(29,500)
01-00812-01000	10	20	—	10	70	(25,600)
01-00812-01100	11	22	9°	12	75	(36,400)
01-00812-01200	12	24	—	12	75	(34,800)

オーダー方法


NSL-2 刃径 (D) を指示して下さい。
When you order, indicate NSL-2 (D).

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

DX

銅電極・アルミ・
プラ用 2枚刃
エンドミル

2-Flute End Mill for Nonferrous



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material				
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハード鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			～ 55HRC	55HRC ～
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic

単位 [寸法: mm]
Unit [size: mm]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
07-00036-00050	0.5	1	12°	4	45	(3,700)
07-00036-00080	0.8	1.6	12°	4	45	(3,700)
07-00036-00100	1	2	9°	4	45	(3,700)
07-00036-00150	1.5	3	9°	4	45	(3,700)
07-00036-00200	2	4	9°	4	45	(3,700)
07-00036-00250	2.5	5	9°	4	45	(3,700)
07-00036-00300	3	6	9°	6	50	(5,300)
07-00036-00400	4	8	9°	6	50	(5,300)
07-00036-00500	5	10	9°	6	60	(6,400)
07-00036-00600	6	12	—	6	60	(6,400)
07-00036-00800	8	16	—	8	70	(9,000)
07-00036-01000	10	20	—	10	80	(11,200)
07-00036-01200	12	24	—	12	80	(18,500)
07-00036-01600	16	32	—	16	100	(40,600)
07-00036-02000	20	40	—	20	120	(67,800)

オーダー方法

DX 刃径 (D) を指示して下さい。
When you order, indicate DX (D).

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

- 切削条件表はP234に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 234.

CBN
Cubic Boron
Nitride

ダイヤモンド
Diamond

スクエア
Square

ロングネック
スクエア
Long Neck
Square

ボール
Ball

ロングネック
ボール
Long Neck
Ball

テーパ
Taper

テーパ
ボール
Taper Ball

ラジアス
Corner R

ロングネック
ラジアス
Long Neck
Corner R

総型
Formed
Cutter

ドリル
Drill

その他
Others

技術資料
Technical Data

参考資料
Technical Guidance