


## MUGEN-COATING 2-Flute Extra Long Taper Neck Ball End Mill

CBN  
Cubic Boron  
Nitride

ダイヤモンド  
Diamond



R±0.005 (R<0.25)  
±0.01 (R≥0.25)



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



### 被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels・Tempered Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
◎	◎	◎	◎ ~ 55HRC 55HRC ~	◎	○	◎	◎	◎

単位 [寸法 : mm]  
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	(R)ボール半径 Radius	(θ)首角 Neck Taper Angle	(l1)有効長 Effective Length	(d1)首元径 Neck Dia.	(l)刃長 Length of Cut	(l2)首下長 Under Neck Taper Length	(γ)首角2 Neck Taper Angle 2	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price	
08-00580-01021	R0.1	30°	2.5	0.24	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01022			3	0.25	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01041		1°	2.5	0.27	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01042			3	0.29	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01051		1°30'	2.5	0.31	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01052			3	0.34	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01061		2°	2.5	0.35	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01062			3	0.38	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01081		3°	2.5	0.42	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01082			3	0.47	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01092		5°	2.5	0.65	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01092			3	0.65	0.2	0.4	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01521		R0.15	30°	4	0.36	0.3	0.5	12°	4	50	(14,500)
08-00580-01541			1°	4	0.42	0.3	0.5	12°	4	50	(14,500)
08-00580-01551		1°30'	4	0.48	0.3	0.5	12°	4	50	(14,500)	
08-00580-01561			2°	4	0.54	0.3	0.5	12°	4	50	(14,500)
08-00580-01581	3°	4	0.67	0.3	0.5	12°	4	50	(14,500)		
08-00580-01591		4	0.91	0.3	0.5	12°	4	50	(14,500)		
08-00580-02021	R0.2	30°	5	0.47	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02022			6	0.49	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02041		1°	5	0.55	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02042			6	0.58	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02051		1°30'	5	0.62	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02052			6	0.67	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02061		2°	5	0.69	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02062			6	0.76	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02081		3°	5	0.84	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02082			6	0.95	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02092		5°	6	1.31	0.4	0.8	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02521			R0.25	30°	6	0.59	0.5	1	12°	4	50
08-00580-02522		7			0.6	0.5	1	12°	4	50	(11,000)
08-00580-02541		1°	6	0.67	0.5	1	12°	4	50	(11,000)	
08-00580-02542			7	0.71	0.5	1	12°	4	50	(11,000)	

### オーダー方法

MRBTN230L ボール半径寸法(R)×首角(θ)×有効長(l1)を指示して下さい。  
When you order, indicate MRBTN230L (R)×(θ)×(l1).

※(γ)は参考値です。  
※(γ) is reference value.