


2-Flute Taper End Mill for Runner



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material									
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels - Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~ 55HRC	55HRC ~					
○	○	○			○		○	○	○

単位 [寸法: mm]
Unit [size: mm]

コードNo. Code No.	(D)先端径 Dia.	(θ)片角 Taper Angle	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d1)大端径 Dia. at Large End	(d)シャク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price	
01-00712-02001	2	7°	5	3.22	4	45	(11,700)	
01-00712-02501	2.5		6	3.97	4	45	(11,700)	
01-00712-03001	3		7	4.71	6	55	(12,500)	
01-00712-03501	3.5		7	5.21	6	55	(12,700)	
01-00712-04001	4		8	5.96	6	55	(12,700)	
01-00712-04501	4.5		9	6.71	8	60	(19,300)	
01-00712-05001	5		10	7.45	8	60	(20,000)	
01-00712-06001	6		12	8.94	10	70	(26,700)	
01-00712-02002	2		10°	5	3.76	4	45	(12,300)
01-00712-02502	2.5			6	4.61	6	55	(13,700)
01-00712-03002	3	7		5.46	6	55	(13,700)	
01-00712-03502	3.5	7		5.96	6	55	(15,000)	
01-00712-04002	4	8		6.82	8	60	(20,000)	
01-00712-04502	4.5	9		7.67	8	60	(20,000)	
01-00712-05002	5	10		8.52	10	70	(28,200)	
01-00712-06002	6	12		10.23	10	70	(30,900)	
01-00712-02003	2	12°		5	4.12	4	45	(13,000)
01-00712-02503	2.5			6	5.05	6	55	(14,300)
01-00712-03003	3		7	5.97	6	55	(14,300)	
01-00712-03503	3.5		7	6.47	8	60	(21,100)	
01-00712-04003	4		8	7.40	8	60	(21,100)	
01-00712-04503	4.5		9	8.32	8	60	(24,300)	
01-00712-05003	5		10	9.25	10	70	(30,600)	
01-00712-06003	6		12	11.10	10	70	(33,400)	

コードNo. Code No.	(D)先端径 Dia.	(θ)片角 Taper Angle	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d1)大端径 Dia. at Large End	(d)シャク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00712-02004	2	15°	5	4.68	6	55	(13,700)
01-00712-02504	2.5		6	5.71	6	55	(13,700)
01-00712-03004	3		7	6.75	6	55	(15,800)
01-00712-03504	3.5		7	7.25	8	60	(22,900)
01-00712-04004	4		8	8.28	8	60	(22,900)
01-00712-04504	4.5		9	9.32	10	70	(32,400)
01-00712-05004	5		10	10.35	10	70	(32,400)
01-00712-06004	6		12	12.43	12	75	(38,900)

オーダー方法 NER-2 先端径(D)×片角(θ)を指示して下さい。
When you order, indicate NER-2 (D)×(θ).

- 切削条件表はP389に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 389.

CBN
Cubic Boron Nitride

ダイヤモンド
Diamond

スクエア
Square
Coating
コーティング

ロングネックスクエア
Long Neck Square
Non-Coating
ノンコーティング

ボール
Ball
Coating
コーティング

ロングネックボール
Long Neck Ball
Non-Coating
ノンコーティング

テーパ
Taper
Coating
コーティング

テーパボール
Taper Ball
Non-Coating
ノンコーティング

ラジラス
Corner R
Coating
コーティング

ロングネックラジラス
Long Neck Corner R
Non-Coating
ノンコーティング

総型
Formed Cutter
Coating
コーティング

ドリル
Drill
Non-Coating
ノンコーティング

その他
Others

技術資料
Technical Data

参考資料
Technical Guidance