


2-Flute Long Taper End Mill for Nonferrous



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material									
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~ 55HRC	55HRC ~			◎	◎	◎

単位 [寸法 : mm]

Unit (size : mm)

コードNo. Code No.	D先端径 Dia.	(θ)片角 Taper Angle	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d)大径径 Dia. at Large End	(γ)首角 Nose Taper Angle	(φ)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
07-00322-00101	1	30°	8	1.14	9°	4	50	(13,400)
07-00322-00102		1°	8	1.28	9°	4	50	(13,400)
07-00322-00103		1°30'	8	1.42	9°	4	50	(13,400)
07-00322-00104		2°	8	1.56	9°	4	50	(13,400)
07-00322-00105		3°	8	1.84	9°	4	50	(13,400)
07-00322-00106		4°	8	2.12	9°	4	50	(14,400)
07-00322-00107		5°	8	2.40	-	4	50	(14,400)
07-00322-00151	1.5	30°	12	1.71	9°	4	50	(15,500)
07-00322-00152		1°	12	1.92	9°	4	50	(15,500)
07-00322-00153		1°30'	12	2.13	9°	4	50	(15,500)
07-00322-00154		2°	12	2.34	9°	4	50	(15,500)
07-00322-00155		3°	12	2.76	9°	4	50	(15,500)
07-00322-00156		4°	12	3.18	-	4	50	(16,700)
07-00322-00157	5°	12	3.60	-	4	50	(16,700)	
07-00322-00201	2	30°	16	2.28	9°	4	50	(16,700)
07-00322-00202		1°	16	2.56	9°	4	50	(16,700)
07-00322-00203		1°30'	16	2.84	9°	4	50	(16,700)
07-00322-00204		2°	16	3.12	9°	4	50	(16,700)
07-00322-00205		3°	16	3.68	-	4	50	(16,700)
07-00322-00206		4°	16	4.24	-	4	50	(24,000)
07-00322-00207	5°	16	4.80	-	4	60	(24,000)	
07-00322-00251	2.5	30°	20	2.85	9°	4	60	(19,200)
07-00322-00252		1°	20	3.20	9°	4	60	(19,200)
07-00322-00253		1°30'	20	3.55	9°	4	60	(19,200)
07-00322-00254		2°	20	3.90	-	4	60	(19,200)
07-00322-00255		3°	20	4.60	-	4	60	(19,200)
07-00322-00256		4°	20	5.30	-	4	60	(26,400)
07-00322-00257	5°	20	6.00	-	6	60	(26,400)	
07-00322-00301	3	30°	24	3.42	9°	4	60	(24,000)
07-00322-00302		1°	24	3.84	-	4	60	(24,000)
07-00322-00303		1°30'	24	4.26	-	4	60	(24,000)
07-00322-00304		2°	24	4.68	-	4	60	(24,000)
07-00322-00305		3°	24	5.52	-	4	60	(24,000)
07-00322-00306		4°	24	6.36	-	6	60	(31,600)
07-00322-00307	5°	24	7.20	-	6	60	(31,600)	

コードNo. Code No.	D先端径 Dia.	(θ)片角 Taper Angle	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d)大径径 Dia. at Large End	(γ)首角 Nose Taper Angle	(φ)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
07-00322-00401	4	30°	32	4.56	-	4	80	(30,000)
07-00322-00402		1°	32	5.12	-	4	80	(30,000)
07-00322-00403		1°30'	32	5.68	-	4	80	(30,000)
07-00322-00404		2°	32	6.23	-	6	80	(31,600)
07-00322-00405		3°	32	7.35	-	6	80	(32,700)
07-00322-00406		4°	32	8.48	-	8	80	(37,600)
07-00322-00407		5°	32	9.60	-	10	90	(40,500)
07-00322-00501	5	30°	40	5.70	-	4	80	(33,000)
07-00322-00502		1°	40	6.40	-	6	80	(34,800)
07-00322-00503		1°30'	40	7.09	-	6	80	(34,800)
07-00322-00504		2°	40	7.79	-	6	80	(34,800)
07-00322-00505		3°	40	9.19	-	8	90	(40,500)
07-00322-00506		4°	40	10.59	-	10	90	(43,100)
07-00322-00507	5°	40	12.00	-	12	90	(47,300)	
07-00322-00601	6	30°	48	6.84	-	6	100	(37,900)
07-00322-00602		1°	48	7.68	-	6	100	(37,900)
07-00322-00603		1°30'	48	8.51	-	8	100	(37,900)
07-00322-00604		2°	48	9.35	-	8	100	(37,900)
07-00322-00605		3°	48	11.03	-	10	100	(43,100)
07-00322-00606		4°	48	12.71	-	12	100	(47,300)
07-00322-00607	5°	48	14.40	-	12	100	(53,400)	
07-00322-00801	8	30°	64	9.12	-	8	120	(40,500)
07-00322-00802		1°	64	10.23	-	10	120	(40,500)
07-00322-00803		1°30'	64	11.35	-	10	120	(40,500)
07-00322-00804		2°	64	12.47	-	12	120	(42,700)
07-00322-00805		3°	64	14.71	-	12	120	(48,300)
07-00322-00806		4°	64	16.95	-	16	125	(53,400)
07-00322-00807	5°	64	19.20	-	20	130	(66,700)	

オーダー方法

DTEL 先端径(D)×片角(θ)を指示して下さい。 ※(γ)は参考値です。
When you order, indicate DTEL (D)×(θ). ※(γ) is reference value.

- 切削条件表はP399に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 399.