


特長

- UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
- 内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
- 全長に挿入長さを表すマーキングをしています。



品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	内層チューブ	外層カバー	最高使用圧力 (MPa at 20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号）										
	外径×内径 (mm)	カバー内厚 (mm)				内層 チューブ	外層カバー									
							黒	白	黄	青	緑	赤	ライト グリーン	ピンク	グレイ ホワイト	
						BK	WH	YL	BU	GN	RE	LGN	PK	GW		
FW-4-6×4	6×4	1.0	1.0	14	49	黒	●	○	●	●	●	●	—	—	○	
FW-4-8×6	8×6	1.0	0.8	23	65		●	○	●	●	●	●	—	—	○	
FW-4-10×7.5	10×7.5	1.0		27	89		●	○	●	●	●	●	●	●	○	
FW-4-12×9	12×9	1.0		31	116		●	○	—	●	●	●	●	●	○	

⚠注意 FWチューブは二重構造のため、外層チューブをはがしてご使用ください。
外層カバーの剥離には当社の専用カッター（TC02、TC03）をご使用ください。

定尺

20M、100M ◀FW-4-12X9は50Mのみ

品番表示例

FW-4-6X4-BK-100M

定尺（20M、50M、100M）
チューブ色記号
サイズ（ミリ：外径×内径）
グループ（4：ミリ）
チューブ名

挿入長さマーキング

全長に挿入長さを表すマーキングをしています。



使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃～＋80℃
水	0℃～＋70℃


負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠注意 許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠注意 水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合わせください。

⚠注意 水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

◀チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

ブッシュワンAシリーズ ブッシュワンEシリーズ ブッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様



P.36



P.50



P.72



P.76

（※1） クイックシールシリーズを耐スパッタラインで使用する場合には、セットされているナイロンスリーブを黄銅スリーブに変更してください。

関連製品・紹介製品

外層カバー剥離カッター

スパッタキャップ



P.168



P.169

関連資料

UL -94規格 燃焼試験… P.204
有効断面積 …… P.176
負圧性能一覧… P.177