

万能工具
研削盤用

平面・円筒
研削盤用


両頭
グラインダー用

ドリル
研削盤用

補修用
ツール

BB0110


適応機種 Adaptive Machine	旭 ASAHI	ダイヤエース Dia-Ace	
形状 Type	12A2C	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	125D-8W-2X-15T-25H		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0110D120	53,300
	#220	BB0110D220	
CBN	#120	BB0110B120	61,300
	#180	BB0110B180	

BB0120


適応機種 Adaptive Machine	旭 ASAHI	ダイヤエース Dia-Ace	
形状 Type	12C9C	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	125D-8W-2X-4U-15T-25H		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0120D120	64,500
	#220	BB0120D220	
CBN	#120	BB0120B120	74,200
	#180	BB0120B180	

BB0125


適応機種 Adaptive Machine	旭 ASAHI	ダイヤエース Dia-Ace	
形状 Type	12Y9C	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	125D-8W-1.5X-5U-15T-25H-45°		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0125D120	70,100
	#220	BB0125D220	
CBN	#120	BB0125B120	80,600
	#180	BB0125B180	

BB0130


適応機種 Adaptive Machine	旭 ASAHI	スーパーカット Super-Cut	
形状 Type	9A3	条件 Condition	湿式 for Wet
寸法 Size	175D-8/8W-2/2X-20T-31.75H		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0130D120	85,200
	#220	BB0130D220	
CBN	#120	BB0130B120	98,000
	#180	BB0130B180	

BB0210


適応機種 Adaptive Machine	飯田 IIDA	GT-200A GT-200FR GT-300FL	
形状 Type	11C9B	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	100D-8W-2X-5U-50T-17H		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0210D120	61,500
	#220	BB0210D220	
CBN	#120	BB0210B120	70,800
	#180	BB0210B180	

BB0215


適応機種 Adaptive Machine	飯田 IIDA	GT-200A GT-200FR GT-300FL	
形状 Type	12Y9B	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	100D-8W-1.5X-5U-50T-17H-45°		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0215D120	61,500
	#220	BB0215D220	
CBN	#120	BB0215B120	70,800
	#180	BB0215B180	

BB0220


適応機種 Adaptive Machine	飯田 IIDA	G3-FR	
形状 Type	11C9B	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	100D-5W-2X-4U-50T-17H		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0220D120	48,500
	#220	BB0220D220	
CBN	#120	BB0220B120	55,800
	#180	BB0220B180	

BB0225


適応機種 Adaptive Machine	飯田 IIDA	G3-FR	
形状 Type	11A2B	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	100D-5W-2X-50T-17H		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0225D120	42,000
	#220	BB0225D220	
CBN	#120	BB0225B120	48,300
	#180	BB0225B180	

BB0230

適応機種 Adaptive Machine	飯田 IIDA	G3-M	
形状 Type	11A2B	条件 Condition	乾式 for Dry
寸法 Size	100D-8W-2X-50T-17H		



砥粒 Grain	粒度 Grit	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
ダイヤモンド Diamond	#120	BB0230D120	45,900
	#220	BB0230D220	
CBN	#120	BB0230B120	52,800
	#180	BB0230B180	