

万能工具
研削盤用

平面・円筒
研削盤用

両頭
グラインダー用

ドリル
研削盤用

補修用
ツール

両頭グラインダー用
for Double Head Grinder

標準在庫品

両頭くん BG

RYOTOKUN



- 両頭グラインダー専用の超砥粒レジンボンドホイールです。
- 用途に合わせてストレート型、カップ型、L字型、コの字型、Vフェイス型があります。
- 高強度プラスチックボディを採用し、手と被削材への衝撃を和らげます。
- 外径と穴径が同じであれば、どのメーカーの両頭グラインダーでも使用出来ます。
- ダイヤモンドとCBNで砥粒層の色を分けているため工場内での識別が容易です。


ダイヤ→ 緑色 (超硬・ガラス用)
diamond green for Tungsten carbide and glass grinding
CBN → 赤色 (ハイス・ダイス鋼用)
red for HSS and Die steel grinding

RYOTOKUN is superabrasive resinbond wheels exclusive to Double Head Grinder.
Existing straight type, cup type, L-shape type, U-shape type and V face type for each ways.
Adapted high strength plastic body, so cushion to your hand and work piece.
It is possible to use each Double Head Grinder, if fit the outside diameter and hole diameter.
Differentiate between the abrasive layer color [Diamond and CBN], so discriminate easily.

両頭くんの標準仕様 Standard specification of RYOTOKUN		
ボンド Bond	レジンボンド Resinbond	
砥粒 Grain	ダイヤモンド Diamond	CBN
粒度 Grit	#120	#120
集中度 Conc.	100	75

両頭くん —ストレート型—


RYOTOKUN —straight type—



外径 (D)	ホイールの 高さ(T)	穴径 (H)	ボス径 (J)	ダイヤモンド Diamond		CBN	
				品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
125	13	12.7	60	BGS125D120	25,200	BGS125B120	29,200
150	16	12.7	75	BGS150D120	36,000	BGS150B120	42,300
200	19	15.88	100	BGS200D120	56,400	BGS200B120	65,700
250	25	19.05	125	BGS250D120	136,800	BGS250B120	152,200
300	25	25.4	150	BGS300D120	156,000	BGS300B120	173,100

両頭くん —カップ型—

RYOTOKUN —cup type—



外径 (D)	砥粒層の幅 (W)	ホイール全体 の厚み(T)	穴径 (H)	ダイヤモンド Diamond		CBN	
				品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price	品番 Product No.	標準価格 ¥ Standard Price
125	12	15	12.7	BGC125D120	25,200	BGC125B120	29,200
150	15	18	12.7	BGC150D120	36,000	BGC150B120	42,300
200	18	21	15.88	BGC200D120	56,400	BGC200B120	65,700