


ナールドナット

KNURLED NUT




- 材質 S45C
- 硬度 HRC30~35°
- 仕上 黒染



Aタイプ



- 材質 S45C
- 硬度 HRC30~35°
- 仕上 黒染



Bタイプ

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	D	E	質量
8M-KN	20	8	16	6	M8	15
10M-KN	25	10	20	8	M10	30
12M-KN	28	12	24	10	M12	40
16M-KN	30	12	25	10	M16	45

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)


No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量
8M-BKN	30	17	20	24	11	7	M4	3	M8	50
10M-BKN	35	20	28	30	13	8	M4	4	M10	90
12M-BKN	40	24	32	34	15	10	M5	4	M12	120
16M-BKN	45	30	35	38	18	12	M6	5	M16	180

C型ワッシャー & スイングワッシャー


C-TYPE & SWING WASHER



- C型ワッシャー
- 材質 S45C
 - 硬度 HRC40°
 - 仕上 黒染



- スイングワッシャー
- 材質 S45C
 - 硬度 HRC40°
 - 仕上 黒染



(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	質量
8M-CW	9	35	8	65
10M-CW	11	40	8	65
12M-CW	13	55	10	150
16M-CW	17	65	10	200
20M-CW	21	80	10	300
24M-CW	25	90	12	470

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)


No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量
10M-SCW	11.0	32	24	16	8	6	M6	8	15	50
12M-SCW	13.5	40	27	20	10	8	M8	10	20	90
16M-SCW	18.0	50	33	20	10	8	M8	10	20	130

レベリング・トグルパット


LEVELING PAD & TOGGLE PAD



- レベリングパット
- 材質 S45C
 - 硬度 HRC30°
 - 仕上 黒染



- トグルパット
- 材質 S45C
 - 硬度 HRC30°
 - 仕上 黒染



(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)


No.	A	B	C	D	E	質量
LP-10	10	17	26	28	3.0	53
LP-12	12	19	32	32	3.5	86
LP-14	14	22	37	36	4.0	127
LP-16	16	24	45	40	5.0	176
LP-18	18	27	45	50	7.0	272
LP-20	20	30	48	60	8.0	461

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	E	質量
TP-12	12	19	35	11	80
TP-16	16	24	40	13	150
TP-20	20	29	50	18	300

スイベルパット付ボルト

CLAMP HEEL STUD WITH SWIVEL



- 材質 S45C
- 硬度 HRC30°
- 仕上 黒染

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	D	E	F	G	質量
CHS-3000	M 10	95	25	28	LP-10	10M-JN	5	80
CHS-4000	M 12	100	30	32	LP-12	12M-JN	6	220
CHS-5000	M 14	105	36	36	LP-14	14M-JN	6	280
CHS-6000	M 16	125	40	40	LP-16	16M-JN	8	360
CHS-7000	M 18	130	45	50	LP-18	18M-JN	8	540
CHS-8000	M 20	135	48	60	LP-20	20M-JN	10	700