


caster

自在 J 金具付

鋼板製キャスター

自在(J)金具付



F・J



UP・J

■ 特長

- 工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。鋼板製固定 K 金具付キャスターや鋼板製自在ストッパー JB 金具付キャスターと併用できます。

単位 mm

サイズ A	品番	車輪		最大荷重		H2	H1	B	F1 × F2	P1 × P2	d	E	D
				kgf	daN								
75	F・J	ゴム	ベアリング入	80	78.4	101	63.5	39	84 × 84	63 × 63	9.5	22	10
	UP・J	ウレタン	ベアリング入	100	98.0								
100	F・J	ゴム	ベアリング入	130	127.4	144	94	43	96 × 96	71 × 71	10.5	35	12
	UP・J	ウレタン	ベアリング入	150	147.0								
130	F・J	ゴム	ベアリング入	180	176.4	178	113	53	107 × 107	80 × 80	11.0	40	20
	UP・J	ウレタン	ベアリング入	250	245.0								