

プラグ・キャップ


仕様

使用温度°C	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				

注:耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

SFP型 プラグ


材質: SCS13



品番	呼び径	L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
SFP-06	1/8	16	7	-	①	1440	120	230
終 SFP-08	1/4	19	9	8	①	960	120	230
★ SFP-08E		19	9	-	①	720	120	230
終 SFP-10	3/8	21	11	11	①	720	120	230
★ SFP-10E		21	11	-	①	480	120	250
SFP-13	1/2	25	14	14	①	360	60	300
★ SFP-13E		25	14	-	①	240	60	380
SFP-20	3/4	27	17	19.5	①	200	40	430
★ SFP-20E		27	17	-	①	160	40	520
SFP-25	1	31	19	25	①	150	25	590
SFP-32	1 1/4	34	23	33.5	①	100	25	770
SFP-40	1 1/2	36	26	39	①	75	15	920
SFP-50	2	41	32	50	①	30	5	1,340
SFP-65	2 1/2	48	38	61	①	24	6	3,110
SFP-80	3	53	43	74.5	①	18	3	3,820
SFP-100	4	54.5	47.5	97	①	6	1	6,650

SMP型 プラグ



材質: SCS14A



品番	呼び径	L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
SMP-06	1/8	16	7	-	①	1440	120	320
終 SMP-08	1/4	19	9	8	①	960	120	320
★ SMP-08E		19	9	-	①	720	120	390
終 SMP-10	3/8	21	11	11	①	720	120	320
★ SMP-10E		21	11	-	①	480	120	410
終 SMP-13	1/2	25	14	14	①	360	60	420
★ SMP-13E		25	14	-	①	240	60	580
終 SMP-20	3/4	27	17	19.5	①	200	40	600
★ SMP-20E		27	17	-	①	160	40	900
SMP-25	1	31	19	25	①	150	25	830
SMP-32	1 1/4	34	23	33.5	①	100	25	1,080
SMP-40	1 1/2	36	26	39	①	75	15	1,280
SMP-50	2	41	32	50	①	30	5	1,880
SMP-65	2 1/2	48	38	61	①	24	6	4,360
SMP-80	3	53	43	74.5	①	18	3	5,350
SMP-100	4	54.5	47.5	97	①	6	1	9,300

SFC型 キャップ



材質: SCS13



品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFC-06	1/8	13.5	13	①	960	60	330
SFC-08	1/4	17	16.5	①	540	60	330
SFC-10	3/8	17.5	20	①	450	50	330
SFC-13	1/2	21.5	26	①	240	40	440
SFC-20	3/4	23	32	①	160	20	560
SFC-25	1	27	39	①	80	20	730
SFC-32	1 1/4	30	48.5	①	80	8	1,010
SFC-40	1 1/2	30.5	55	①	60	6	1,200
SFC-50	2	35	67	①	36	6	1,780
SFC-65	2 1/2	38	87.8	①	18	3	3,540
SFC-80	3	42.5	100	①	12	1	4,740
SFC-100	4	49	128.5	①	8	1	8,350

SMC型 キャップ

材質: SCS14A



品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SMC-06	1/8	13.5	13	①	960	60	460
SMC-08	1/4	17	16.5	①	540	60	460
SMC-10	3/8	17.5	20	①	450	50	460
SMC-13	1/2	21.5	26	①	240	40	620
SMC-20	3/4	23	32	①	160	20	780
SMC-25	1	27	39	①	80	20	1,020
SMC-32	1 1/4	30	48.5	①	80	8	1,410
SMC-40	1 1/2	30.5	55	①	60	6	1,680
SMC-50	2	35	67	①	36	6	2,490
SMC-65	2 1/2	38	87.8	①	18	3	4,960
SMC-80	3	42.5	100	①	12	1	6,640
SMC-100	4	49	128.5	①	8	1	11,690

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボ・チース・ヘッド

ユニオン・六角ナット

プッシング

6

ステンレス製品

ソケット (只トラスパッキン品)

ソケット (パイプ材加工品)

長ナット

参考資料