


ソケット・丸ホースニップル(パイプ材加工品)

注意 ・ステンレス材質についてはP332をご覧ください。
 ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
 ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304(P328~330)は溶接できますが、その他材質のSCS13・SCS14Aのロストワックス鑄造品は溶接できません。

SFS6型 ソケット (テーパねじ) 材質: SUS304TP




品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFS6-06	1/8	23	15	①	480	60	600
SFS6-08	1/4	29	19	①	400	50	600
SFS6-10	3/8	30	22	①	240	40	600
SFS6-13	1/2	38	27	①	150	25	860
SFS6-20	3/4	40	33	①	100	25	1,220
SFS6-25	1	45	40	①	60	15	1,500
SFS6-32	1 1/4	51	49	①	48	12	2,320
SFS6-40	1 1/2	54	55.5	①	42	7	2,800
SFS6-50	2	64	68	①	24	3	3,870
SFS6-65	2 1/2	73	83	①	12	1	6,840
SFS6-80	3	81	97	①	8	1	8,960
SFS6-100	4	93	125	①	4	1	16,100

SFS2型 ソケット (ストレートねじ) 材質: SUS304TP



品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFS2-06	1/8	20	13.8	②	500	50	280
SFS2-08	1/4	25	17	③	500	50	280
SFS2-10	3/8	26	21	②	360	30	280
SFS2-13	1/2	33	25	③	300	30	310
SFS2-20	3/4	36	31	③	200	20	400
SFS2-25	1	43	38	③	120	15	630
SFS2-32	1 1/4	48	47	③	72	6	950
SFS2-40	1 1/2	48	53	③	45	5	1,110
SFS2-50	2	56	66	②	24	3	1,690
SFS2-65	2 1/2	65	82	②	12	1	2,810
SFS2-80	3	70	95	②	8	1	3,700
SFS2-100	4	84	121	③	4	1	6,380

SFS5型 厚口ソケット (ストレートねじ) 材質: SUS304TP



品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFS5-08	1/4	27	19	②	500	50	530
SFS5-10	3/8	28	23	②	360	30	530
SFS5-13	1/2	37	28	②	300	30	770
SFS5-20	3/4	39	34.5	②	200	20	1,070
SFS5-25	1	46	41.5	②	120	15	1,230
SFS5-32	1 1/4	51	51	②	72	6	1,900
SFS5-40	1 1/2	51	58	②	45	5	2,360
SFS5-50	2	60	70	②	24	3	3,290

注:呼び径1/4, 3/8, 1/2, 3/4は材質SUS304です。

SFHS2型 ハーフソケット (ストレートねじ) 材質: SUS304TP



品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFHS2-06	1/8	12	13.8	③	480	60	230
SFHS2-08	1/4	15	17	③	480	60	230
SFHS2-10	3/8	16	21	③	400	50	230
SFHS2-13	1/2	20	25	③	320	40	260
SFHS2-20	3/4	21	31	③	160	20	320
SFHS2-25	1	25	38	③	80	20	450
SFHS2-32	1 1/4	28	47	③	64	8	680
SFHS2-40	1 1/2	28	53	③	60	6	790
SFHS2-50	2	34	66	③	36	6	1,220
SFHS2-65	2 1/2	39	82	③	16	4	2,230
SFHS2-80	3	42	95	③	12	-	2,890
SFHS2-100	4	50	121	③	8	-	4,960

SFHS型 ハーフソケット (テーパねじ) 材質: SUS304TP



品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFHS-08	1/4	18	19	①	480	60	480
SFHS-10	3/8	18	22	①	400	50	480
SFHS-13	1/2	21	27	①	320	40	680
SFHS-20	3/4	21	33	①	160	20	930
SFHS-25	1	25	40	①	80	20	1,070
SFHS-32	1 1/4	27	49	①	64	8	1,830
SFHS-40	1 1/2	27	55.5	①	60	6	2,040
SFHS-50	2	32	68	①	36	6	2,840

注:呼び径1/4, 3/8, 1/2, 3/4は材質SUS304です。

SFHN2型 丸ホースニップル 材質: SUS304TP



品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFHN2-06	1/8	41	10.5	-	500	125	440
SFHN2-08	1/4	41	13.8	-	500	125	440
SFHN2-10	3/8	42	17.3	-	400	100	440
SFHN2-13	1/2	52	21.7	-	300	50	580
SFHN2-20	3/4	55	27.2	-	180	30	630
SFHN2-25	1	60	34	-	60	10	860
SFHN2-32	1 1/4	66	42.7	-	60	6	1,260
SFHN2-40	1 1/2	70	48.6	-	60	6	1,450
SFHN2-50	2	80	60.5	-	20	5	1,810

①埋設に使用できる製品、②埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボ・チーゼ・ヘッダー

ユニオン・六角ニップル

ブッシング

6

ステンレス製商品

ソケット
ロストワックス鑄造品

ソケット
パイプ材加工品

長ニップル

参考資料