

2刃ミニチュアショート
2 Flutes-Short-Miniature (ø3 shank)

MG-EDS-3

切削条件 Cutting Conditions | P593

SPECIFICATION CHART
形状寸法表



ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。
Made with tough carbide metal.

ハイスドリル
HSS DRILLS

インデキサブル
INDEXABLE TOOL



(単位:mm) (Unit:mm)

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャ径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
84601	0.1	40	0.2	3	B ●	9	15,200
84631	0.15		0.3		A ●	9	14,300
84602	0.2		0.6		A ●	9	10,200
84632	0.25		0.8		D ●	9	9,660
84603	0.3				A ●	9	8,320
84633	0.35		1.1		D ●	9	8,800
84604	0.4		1.2		A ●	9	8,320
84634	0.45		1.3		D ●	9	6,710
84605	0.5		1.5		A ●	9	7,810
84635	0.55		1.7		D ●	9	6,710
84606	0.6		1.9		A ●	9	7,810
84636	0.65		2.2		D ●	9	7,640
84607	0.7		2.4		A ●	9	7,320
84637	0.75		2.6		D ●	9	7,640
84608	0.8		2.4		A ●	9	7,320
84638	0.85				D ●	9	7,390
84609	0.9		2.6		A ●	9	7,000
84639	0.95				D ●	9	6,690
84610	1		3		A ●	9	6,310
84640	1.05				D ●	9	6,690
84611	1.1		3.4		A ●	9	6,310
84641	1.15				D ●	9	6,690
84612	1.2		3.8		A ●	9	6,310
84642	1.25				D ●	9	6,690
84613	1.3	4.2	A ●	9	6,310		
84643	1.35		D ●	9	6,260		
84614	1.4	4.2	A ●	9	5,930		
84644	1.45		D ●	9	6,260		
84615	1.5	4.8	A ●	9	5,930		
84645	1.55		D ●	9	6,260		

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャ径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
84616	1.6	40	4.8	3	A ●	9	5,930	
84646	1.65				D ●	9	6,260	
84617	1.7				A ●	9	5,930	
84647	1.75				D ●	9	6,260	
84618	1.8				A ●	9	5,930	
84648	1.85				D ●	9	6,260	
84619	1.9		5.3		6	A ●	9	5,930
84649	1.95					D ●	9	5,860
84620	2					A ●	9	5,570
84650	2.05					D ●	9	5,860
84621	2.1					B ●	9	5,570
84651	2.15					D ●	9	5,860
84622	2.2		6.7		8	B ●	9	5,570
84652	2.25					D ●	9	5,860
84623	2.3					D ●	9	5,860
84653	2.35					B ●	9	5,570
84624	2.4					A ●	9	5,570
84654	2.45					D ●	9	5,860
84625	2.5		8		8	A ●	9	5,570
84655	2.55					D ●	9	5,860
84626	2.6					B ●	9	5,570
84656	2.65					D ●	9	5,860
84627	2.7					B ●	9	5,570
84657	2.75					D ●	9	5,860
84628	2.8	8	8	D ●	9	5,570		
84658	2.85			B ●	9	5,860		
84629	2.9			B ●	9	5,570		
84659	2.95			D ●	9	5,860		
84630	3			A ●	9	5,570		

切削油剤は P1255 をご参照下さい。 Cutting Fluid: Please refer to P1255.

超硬製品
OTHER PRODUCTS

溝
INDEX

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア

SQUARE HELICALMILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフィング

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING
超硬 面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は ▶P.1246 を参照下さい。
Please refer p.1246 for the details

圧縮空気を利用し、故障知らず。お手持ちのドラム缶にセットするだけで、
水・油・ヘドロをスピード吸入・スピード吐出。



OSGアプリなら新製品カタログを即座にゲット

▶▶▶ P.6

製品記号 Abbreviation	被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
	プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~350HB					
MG-EDS-3		○	○			○	○	○				

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
standard stock item

□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019