





適用する内径、外径、長さから Parts No. を選んでください。
 (例)内径 35mm、外径 44mm、長さ 50mm の場合

CLB - 354450

Parts No. でご指示ください。



内径		外径		長さ L 公差 $-\frac{0}{0.3}$									
φd	公差	φD	公差	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120
12	$+\frac{0.011}{+0.003}$	18	$\frac{0}{-0.008}$	121816		121825							
16	$+\frac{0.011}{+0.003}$	22	$\frac{0}{-0.009}$	162216	162220		162230						
20	$+\frac{0.013}{+0.004}$	28	$\frac{0}{-0.009}$		202820		202830	202840					
25	$+\frac{0.013}{+0.004}$	33	$\frac{0}{-0.011}$			253325	253330	253340	253350				
30	$+\frac{0.013}{+0.004}$	38	$\frac{0}{-0.011}$				303830	303840	303850	303860			
35	$+\frac{0.016}{+0.005}$	44	$\frac{0}{-0.011}$					354440	354450	354460			
40	$+\frac{0.016}{+0.005}$	50	$\frac{0}{-0.011}$					405040	405050	405060			
50	$+\frac{0.016}{+0.005}$	62	$\frac{0}{-0.013}$						506250		506280		
60	$+\frac{0.019}{+0.006}$	74	$\frac{0}{-0.013}$						607450	607460	607480		
70	$+\frac{0.019}{+0.006}$	85	$\frac{0}{-0.015}$						708550			7085100	
80	$+\frac{0.019}{+0.006}$	96	$\frac{0}{-0.015}$						809650		809680		8096120
100	$+\frac{0.022}{+0.007}$	120	$\frac{0}{-0.015}$						10012050			100120100	100120120

▲ 高精度品の組み合わせにより、相手軸と軸受のクリアランスが通常より小さくなります。
 異物環境下でのご使用や稼働頻度が高い場合には、当社へお問合せください。