

内ねじ付き平行ピン m6 大喜多規格



Parallel Pins with Internal Thread - Tolerance m6

抜き取り用の内ねじがついた平行ピンです。

30年以上にわたりご愛用いただいている、自社規格品です。

抜き取り作業には、専用工具ノックアウトター(P.163)を用意しています。

より高い表面硬さが必要な場合や、エア抜き溝が必要な場合は、内ねじ付きダウエルピン(P.46~)もご検討ください。



内ねじ付き平行ピン m6 S45C-Q

サイズ表 P.28

材質 S45C相当

硬度 HRC45~52

熱処理品です。ねじ部の強度確保のため、高めの硬度としています。




内ねじ付き平行ピン m6 SUS303

サイズ表 P.28

材質 SUS303相当

仕様・規格 |



| d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| c | 1.0 | | | | 1.5 | | | | |
| ds | M3 P0.5 | M4 P0.7 | M5 P0.8 | M6 P1.0 | M8 P1.25 | M8 P1.25 | M10 P1.5 | M12 P1.75 | M12 P1.75 |
| s | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 |
| 表面粗さ | Rz 3.2 | | | Rz 6.3 | | | | | |

呼び寸法 d X L

※ d=5・6は面取りの角度が30度。

内ねじ付き平行ピン m6 S45C-Q

| d | L | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | |
| 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 8 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |
| 10 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 12 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 13 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 16 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 25 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |

内ねじ付き平行ピン m6 SUS303

| d | L | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 12 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |