


# ポイントタップ ロングシャンク

SPIRAL POINTED TAP WITH LONG SHANK



## A-LT-POT

切削条件 Cutting Conditions **P.820**



### ねじの種類 : M

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 $\phi c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8326002	M 2 × 0.4 × 80	STD	OH1.5	5P	80	12	—	3	2	○	●	6	8,470	
8326001	M 2 × 0.25 × 80		OH1		80	12	—	3		○	●	6	13,100	
8326004	M 2.2 × 0.45 × 80		OH2		80	13	—	3		○	●	6	8,960	
8326003	M 2.2 × 0.25 × 80		OH1		80	13	—	3		○	●	6	14,300	
8326005	M 2.3 × 0.4 × 80		OH1.5		80	13	—	3		○	●	6	7,180	
8326007	M 2.5 × 0.45 × 80		OH2		80	14	—	3		○	●	6	6,510	
8326006	M 2.5 × 0.35 × 80				80	14	—	3		○	●	6	9,890	
8326008	M 2.6 × 0.45 × 80				80	14	—	3		○	●	6	5,980	
8326010	M 3 × 0.5 × 100				OH3	100	11	20		4	○	●	11	4,820
8326009	M 3 × 0.35 × 100		OH2		100	11	20	4		○	●	11	6,810	
8326012	M 3.5 × 0.6 × 100				100	13	24	4		○	●	11	5,030	
8326011	M 3.5 × 0.35 × 100				100	13	24	4		○	●	11	7,790	
8326014	M 4 × 0.7 × 100				OH3	100	13	27		5	○	●	16	4,390
8326013	M 4 × 0.5 × 100					100	13	27		5	○	●	16	5,780
8326016	M 4.5 × 0.75 × 100					100	13	30		5	○	●	16	5,100
8326015	M 4.5 × 0.5 × 100					100	13	30		5	○	●	16	6,370
8326018	M 5 × 0.8 × 100					100	16	33		5.5	○	●	18	3,940
8326017	M 5 × 0.5 × 100					100	16	33		5.5	○	●	18	4,940
8326019	M 5.5 × 0.5 × 100					100	17	37		5.5	○	●	21	5,590
8326022	M 6 × 1 × 100		OH3			100	19	40		6	○	●	23	4,040
8326023	M 6 × 0.75 × 150					150	19	40		6	○	●	33	5,390
8326020	M 6 × 0.75 × 100					100	19	40		6	○	●	23	4,710
8326021	M 6 × 1 × 150				150	19	40	6		○	●	33	6,550	
8326026	M 7 × 1 × 100				OH3	100	19	40		6.2	○	●	26	4,890
8326027	M 7 × 1 × 150					150	19	60		6.2	○	●	38	6,620
8326024	M 7 × 0.75 × 100					100	19	40		6.2	○	●	27	5,980
8326025	M 7 × 0.75 × 150					150	19	60		6.2	○	●	38	8,440
8326032	M 8 × 1.25 × 100				OH3	100	22	40		6.2	○	●	28	4,730
8326033	M 8 × 1.25 × 150					150	22	60		6.2	○	●	40	6,400
8326030	M 8 × 1 × 100		100			22	40	6.2		○	●	28	5,340	
8326031	M 8 × 1 × 150		150			22	60	6.2		○	●	40	7,410	
8326028	M 8 × 0.75 × 100		OH3		100	22	40	6.2		○	●	29	5,800	
8326029	M 8 × 0.75 × 150				150	22	60	6.2		○	●	40	8,210	
8326038	M 9 × 1.25 × 100				100	22	40	7		○	●	36	5,460	
8326039	M 9 × 1.25 × 150				150	22	60	7		○	●	51	7,620	
8326036	M 9 × 1 × 100		OH3		100	22	40	7		○	●	36	6,300	
8326037	M 9 × 1 × 150				150	22	60	7		○	●	51	9,070	
8326034	M 9 × 0.75 × 100				100	22	40	7		○	●	37	6,890	
8326035	M 9 × 0.75 × 150				150	22	60	7		○	●	52	10,100	
8326046	M10 × 1.5 × 100		OH4		100	24	41	7		○	●	36	5,390	
8326047	M10 × 1.5 × 150	150		24	60	7	○	●	52	7,510				
8326044	M10 × 1.25 × 100	OH3	100	24	41	7	○	●	37	5,390				
8326045	M10 × 1.25 × 150		150	24	60	7	○	●	53	7,510				

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法  $\phi k$ , DRVSはP.999をご覧ください。

1. 精度欄   は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.817参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 再研磨はお勧めしておりません。

※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意ください。

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length  $\phi k$  and width DRVS.

1. The recommended tap limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.817)
2. Tap limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Regrinding is not recommended.

※ Stable feed control machines are recommended to avoid over size tapping.

被削材 Work Material	調質鋼										ステンス 鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	タタイル 鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシ ウム合 金鋳物	亜鉛合 金鋳物	チタン 合金	Ni基 合金	熱硬化性 プラスチック	熱可塑性 プラスチック
	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼 Mild Steel	高炭素鋼	合金鋼	Hardened Steel				Stainless Steel	Tool Steel	Cast Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloy	Nickel Alloy	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic		
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	0.25%	FC	FCD	Cu	Bs	B3c	PB	AL	AC/ADC	MC	ZDC						
<b>A-LT-POT</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols  
 ● = 標準在庫品 Standard stock item  
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item  
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item  
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item  
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.