

内ねじ付き平行ピン h7 大喜多規格



Parallel Pins with Internal Thread - Tolerance h7

01

平行ピン

平行ピン A種

平行ピン B種

ロングピン

内ねじ付き
平行ピン

内ねじ付き平行ピン
m6・h7

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS
レアメタルスクリュー

ストリッパボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料

抜き取り用の内ねじがついた平行ピンです。

30年以上にわたりご愛用いただいている、自社規格品です。

抜き取り作業には、専用工具ノックアウト（P.163）を用意しています。

より高い表面硬さが必要な場合や、エア抜き溝が必要な場合は、内ねじ付きダウエルピン（P.46～）もご検討ください。



サイズ追加

内ねじ付き平行ピン h7 S45C-Q

サイズ表 P.29

材質 S45C相当

硬度 HRC45～52

熱処理品です。ねじ部の強度確保のため、高めの硬度としています。




内ねじ付き平行ピン h7 SUS303

サイズ表 P.29

材質 SUS303相当

仕様・規格 |



呼び寸法 dXL

d	5	6	8	10	12	13	16	20
c	1.0				1.5			
ds	M3 P0.5	M4 P0.7	M5 P0.8	M6 P1.0	M8 P1.25	M8 P1.25	M10 P1.5	M12 P1.75
s	5	6	7	10	12	12	15	17
表面粗さ	Rz 3.2			Rz 6.3				

※ d=5・6 は面取りの角度が 30 度。

内ねじ付き平行ピン h7 S45C-Q

d	L																			
5	10	15	20	25	30	35	40	50												
6	10	12	15	16	18	20	25	28	30	35	40	45	50	55	60					
8	15	16	18	20	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100
10	18	20	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120	
12	20	25	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100				
13	20	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	
16	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120					
20	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120								

内ねじ付き平行ピン h7 SUS303

d	L						
5	15	20	25	30			
6	15	20	25	30	35	40	
8	20	25	30	35	40	45	50
10	20	25	30	35	40	45	50
12	30	35	40	50			
13	30	35	40	45	50		