

溝付きピン

Grooved Pins

欧米では一般的な、相手穴精度を必要としない簡易型ノックピンです。
溝両側に形成された突起により、締結します。多くの形状があり、用途によって最適なものが選択できます。
相手穴推奨公差は、呼び径3mmまではH9、呼び径4mm以上はH11です。




溝付きピン A形 DIN 1471

材質 快削鋼

表面処理 呼び径4以上は黒染

仕様・規格・サイズ表



呼び寸法 d X L

| d | C | L | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | D | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | h9 | 0.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | | | |
| | | | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 2 | h9 | 0.25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | | | |
| | | | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | | |
| 2.5 | h9 | 0.3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | | | | |
| | | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 3 | h9 | 0.4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | | | | |
| | | | 3.25 | 3.25 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.25 | 3.2 | 3.2 | | | | |
| 4 | h11 | 0.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | | |
| | | | 4.3 | 4.3 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.25 | 4.25 | | |
| 5 | h11 | 0.63 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | | |
| | | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.35 | 5.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.25 | | |
| 6 | h11 | 0.8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| | | | 6.3 | 6.3 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.25 | 6.25 |
| 8 | h11 | 1.0 | 16 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | |
| | | | 8.35 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.3 | |
| 10 | h11 | 1.2 | 40 | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.45 | | | | | | | | | | | |