

取手

—折たたみ取手・丸棒取手・楕円取手・角棒取手・外装取手—



Order
注文例


型式 (Type・No)

A-2606-1P

楕円取手



型式	M 材質	S 表面処理
A-2603A	アルミ	黒色塗装




◎本製品には、ナットは付属されません。

折り曲げ取手




型式	M 材質	S 表面処理
A-1104S	ステンレス	振動研磨
A-5004-2M	冷間引抜き鋼板	光沢クロムメッキ



楕円取手



型式	M 材質	S 表面処理
A-1042-F	ステンレス	バフ研磨




型式		A	d	L	H	Lf
Type	No.					
A-1042	F-4S	16	10	100	35	6
	F-6S			120	40	8

丸棒取手




型式	M 材質	S 表面処理
A-1107S	ステンレス	振動研磨



◎本製品には、ナットは付属されません。

角型取手




型式	M 材質	S 表面処理
A-0620	アルミ	アルマイト処理(白)

型式		L	A	H	B
A-0620	L64	64	70	30	12
	L96	96	102		
	L128	128	134		
	L160	160	166		

プラスチック外付取手



型式	M 材質	S 表面処理
A-2606	エンプラ	黒色塗装




型式		A	H	L	L1	R	t
Type	No.						
A-2606	1P	20	36	90	110	6.5	6
	2P	26	40	120	140	8.5	7
	3P	28	50	180	200		8

丸棒取手




型式	M 材質	S 表面処理
A-0623-L96	アルミ	酸化銀色



丸棒取手



型式	M 材質	S 表面処理
A-1111-L.S	ステンレス	振動研磨



型式		L	H	M	D	F
Type	No.					
A-1111	1S	288				
	2S	238	50	M8	12	10
	3S	188				
	4S	120	40	M6	10	8
	5S	110				
	6S	100	30	M5	9	
	6HS		50		7	
	7S	68	30			
	8S	60	22	M4	6	7
	9S	40				
	15S	150	50	M8	12	10