

G-LIST No. | TH1117

ステンレス用スパイラルタップ

SPIRAL FLUTED · FOR STAINLESS STEELS

SUS-SFT-TPT




ねじの種類 : PT(Rc)

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準位置 ℓg	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8309160	1/16 - 28	JIS2	2.5P	55	18	10.1	8	3	D	●	18	5,850
8309161	1/8 - 28									●	21	5,080
8309162	1/4 - 19									●	45	7,250
8309163	3/8 - 19									●	66	11,800

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法ℓk, DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
Suitable for tapping stainless steels and difficult to machine materials.



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準位置 ℓg	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8309164	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	35	25	18	4	D	●	129	18,200
8309166	3/4 - 14									●	225	30,700
8309168	1 - 11									●	347	56,100

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

G-LIST No. | TH1116

ステンレス用スパイラルタップ短ねじ

SPIRAL FLUTED · FOR STAINLESS STEELS (SHORT THREAD)

SUS-SFT-S-TPT



ねじの種類 : PT(Rc)

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準位置 ℓg	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8309180	1/16 - 28	JIS2	2.5P	55	16.5	8.6	8	3	D	●	18	6,210
8309181	1/8 - 28									●	22	5,340
8309182	1/4 - 19									●	48	7,660
8309183	3/8 - 19									●	70	12,600

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法ℓk, DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準位置 ℓg	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8309184	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	27	17	18	4	D	●	136	19,800
8309186	3/4 - 14									●	235	33,700
8309188	1 - 11									●	355	61,400

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

WEBカタログで常に最新情報が閲覧可能 ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼				中炭素鋼		高炭素鋼		合金鋼		調質鋼 Hardened Steel						ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	タタイル タタイル Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic
	製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC/ADC	MC	ZDC											
SUS-SFT-TPT										○																							
SUS-SFT-S-TPT										○																							

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

DRILLS
 TAPS
 SPECIFICATION CHARTS
 形状寸法表
 GAUGES
 ROUND DIES
 ROLLING DIES
 OTHER PRODUCTS
 INDEX
 THREAD MILL
 スレッドミル
 FLUTELESS TAP
 溝なしタップ
 SPIRAL FLUTED TAP
 スパイラルタップ
 SPIRAL POINTED TAP
 ポイントタップ
 HAND TAP
 ハンドタップ
 TAPER PIPE THREADS (UK)
 管用テーパタップ(英式)
 PARALLEL PIPE THREADS (UK)
 管用平行タップ(英式)
 TAPER PIPE THREADS (ANSI)
 管用テーパタップ(米式)
 PARALLEL PIPE THREADS (ANSI)
 管用平行タップ(米式)
 INSERT SCREW
 THREAD TAP
 インサートねじ用
 NUT TAP
 ナットタップ
 MACHINING CENTER TAP
 マシニングセンタータップ
 DRILL TAP
 ドリルタップ