

G-LIST No. | EH1103

XPM2刃深彫り用 ミディアム
XPM-2 Flutes-Medium-for Deep Contouring

DE-XPM-EDN



深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。

Two-fluted end mill with long shank for deep holes. Mill diameter is larger than the shank diameter.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8404008	8	80	20	6	●	24	6,530
8404108	8	125			●	34	8,270
8404009	9	100	25	8	●	45	7,750
8404109	9	150			●	68	9,450
8404010	10	100			●	47	7,750
8404110	10	150	30	10	●	71	9,450
8404011	11	150			●	100	10,700
8404111	11	200			●	163	12,000
8404012	12	150			●	103	10,700
8404112	12	200	35	10	●	165	12,000
8404013	13	150			●	139	14,500
8404113	13	200			●	210	16,800
8404014	14	150	40	12	●	145	14,500
8404114	14	200			●	211	16,800
8404015	15	150			●	151	15,300
8404115	15	200			●	220	17,600
8404016	16	150	45	16	●	160	16,300
8404116	16	200			●	225	18,700
8404017	17	180			●	287	22,300
8404117	17	250	50	20	●	427	27,000
8404018	18	180			●	292	22,300
8404118	18	250			●	432	27,000
8404019	19	180			●	303	24,400
8404119	19	250	45	16	●	437	29,300
8404020	20	180			●	310	24,400
8404120	20	250			●	443	29,300
8404022	22	225	50	20	●	556	39,000
8404122	22	300			●	760	48,800
8404024	24	225			●	571	41,400
8404124	24	300			●	810	50,600

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8404025	25	225	50	20	●	581	41,400
8404125	25	300			●	900	50,600
8404026	26	225			●	866	43,600
8404126	26	300	55	25	●	1,050	53,100
8404028	28	225			●	881	48,800
8404128	28	300			●	1,168	58,200
8404030	30	225			●	907	56,400
8404130	30	300	60	25	●	1,204	65,300
8404032	32	225			●	936	66,800
8404132	32	300			●	1,249	80,300
8404034	34	250	65	32	●	1,499	80,800
8404134	34	350			●	2,150	98,600
8404035	35	250			●	1,513	80,800
8404135	35	350			●	2,161	98,600
8404036	36	250	70	42	●	1,536	87,700
8404136	36	350			●	2,185	106,000
8404038	38	250			●	1,578	93,700
8404138	38	350	75	42	●	2,226	112,000
8404040	40	250			●	1,614	106,000
8404140	40	350			●	2,272	123,000
8404042	42	280			●	1,942	105,000
8404142	42	350	70	32	●	2,395	116,000
8404045	45	280			●	1,964	126,000
8404145	45	350			●	2,487	136,000
8404245	45	280	75	42	●	3,000	132,000
8404345	45	350			●	3,665	145,000
8404050	50	280			●	2,164	147,000
8404150	50	350			●	2,650	158,000
8404250	50	280	50	42	●	3,120	153,000
8404350	50	350			●	3,950	167,000

OSGのPSシリーズ **商品シリーズ** Parts & Supply series

※詳細は▶P.1282を参照下さい。 See p.1282 for details

圧縮空気を利用し、故障知らず。お手持ちのドラム缶にセットするだけで、水・油・ヘドロをスピード吸入・スピード吐出

製品検索サイトから見積依頼書・注文書を作成できます ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 40HRC	~ 45HRC	~ 35HRC	~ 350HB				
DE-XPM-EDN	○	○	○	○	○	○	○	○		

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.